

高荷重用
キャスター

耐老化性に優れ、長期間の使用に耐える「フェノール車輪シリーズ」

FP-FNWJ型 フェノール車輪付タイプ 旋回金具付

スペック表

カテゴリー	高荷重用キャスター
タイプ	フェノール車輪付タイプ
型名	旋回金具付
車輪	フェノール
芯金	フェノール
金具	鋼板製

サイズ・価格表

商品記号	車輪径	タイヤ幅	取付高	金具高	ベアリング	トッププレート	取付穴ピッチ	取付穴径	偏芯	シャフト径	最大荷重		ケース入数
	 D	 R	 H'	 H		 F2 F1	 P2 P1	 S	 G	 d	 N	kg	個
FP-50FNWJ	50	28	68	43	ブッシュ	70/54	54/36	6.5	25	8	1176	120	40

製品写真

