

# N カップ® シリーズ

## リジッドカップリング Rigid coupling

(ナットタイプ) (Nut type)



S45C相当  
Equivalent to S45C



無電解ニッケルメッキ  
Electroless nickel plating



ステンレス  
Stainless steel

### 特長

Features

- 1. 軸径φ6~φ35までのサイズをラインアップ**  
Wide range of models for shaft diameters ranging from φ6 to φ35mm.
- 2. 低慣性モーメント**  
Low moment of inertia.
- 3. 締め付け時間短縮**  
Time-saving installation.
- 4. コストダウン**  
Cost reduction.

### 仕様

Specifications

型式 Type	スタンダード Standard		無電解ニッケルメッキ・SUS Electroless nickel plating		慣性モーメント Moment of inertia kg・m <sup>2</sup>	締め付トルク Tightening torque N・m	S45C 価格 Price ¥	Ni 価格 Price ¥	SUS 価格 Price ¥
	最大許容トルク Maximum torque capacity N・m	許容スラスト荷重 Thrust capacity N	最大許容トルク Maximum torque capacity N・m	許容スラスト荷重 Thrust capacity N					
N - 6 - 6	7.8	833	5.4	583	4.24×10 <sup>-8</sup>	11.8	2,700	6,750	7,500
N - 8 - 8	9.8	1128	6.8	789	8.25×10 <sup>-7</sup>	13.7	3,000	7,000	7,500
N - 9 - 9	11.8	1520	8.2	1060	1.98×10 <sup>-6</sup>	15.7	3,000	7,000	7,500
N - 10 - 10	15.7	1804	10.9	1260	2.08×10 <sup>-6</sup>	19.6	3,000	7,000	7,500
N - 11 - 11	19.6	1912	13.7	1330	3.75×10 <sup>-6</sup>	24.5	3,000	7,000	7,500
N - 12 - 12	37.3	2010	26.1	1400	3.75×10 <sup>-6</sup>	29.4	3,500	7,500	8,750
N - 14 - 14	41.2	2442	28.8	1700	7.50×10 <sup>-6</sup>	34.3	3,500	7,500	8,750
N - 15 - 15	49.0	2942	34.3	2050	1.00×10 <sup>-5</sup>	39.2	3,500	7,500	8,750
N - 16 - 16	54.9	3275	38.4	2290	1.45×10 <sup>-5</sup>	49.0	3,700	7,600	9,250
N - 17 - 17	60.8	3687	42.5	2580	1.93×10 <sup>-5</sup>	53.9	3,800	7,700	9,500
N - 18 - 18	68.6	3942	48.0	2750	2.48×10 <sup>-5</sup>	58.8	4,000	7,850	10,000
N - 19 - 19	75.5	4364	52.8	3050	3.25×10 <sup>-5</sup>	63.7	4,100	8,000	10,250
N - 20 - 20	88.2	4952	61.7	3460	3.50×10 <sup>-5</sup>	68.6	4,200	8,000	10,500
N - 22 - 22	103.0	5491	72.1	3840	5.00×10 <sup>-5</sup>	78.4	4,200	8,000	10,500
N - 24 - 24	123.0	6080	86.1	4250	7.25×10 <sup>-5</sup>	83.3	4,300	8,100	10,750
N - 25 - 25	157.0	7159	109.9	5010	9.00×10 <sup>-5</sup>	88.2	4,500	8,250	11,250
N - 30 - 30	177.0	11768	-	-	8.75×10 <sup>-5</sup>	127	6,000	-	-
N - 35 - 35	206.0	11768	-	-	1.55×10 <sup>-4</sup>	167	6,000	-	-

※特注品(軸径サイズの違う異軸径タイプも製作可能です)  
 ※特注品(N-30-30、N-35-35の無電解ニッケルメッキ仕様ならびにSUS 316仕様も製作可能です)  
 ※Customized type (Different shaft diameter on each end type can be manufactured.)  
 ※Customized type (Electroless nickel plating types, SUS 316 can be applied to N-30-30 and N-35-35.)

CADデータ [2D (DXF・DWG) 3D (ACIS・STEP)]は弊社ホームページにてダウンロードできます。  
 CAD data [2D (DXF・DWG) 3D (ACIS・STEP)] CAD data downloadable here:

<http://isel.jp>

Click