

手動油圧式・油圧ヘッド分離式

9H-60



仕 様	
品 名	9H-60
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	5.5~60
寸 法	364mm
質 量	2.1kg
公称出力	54kN
型 番 9H60	
標準価格	
税込価格	98,910円
本体価格	94,200円 消費税 4,710円

標準セット	
工 具 本 体	9H-60
圧 着 オス	14-38、60
ダイス メス	14、22、38、60
ケ ー ス	WBケース

●溶接箇所が無い構造
 ●JIS C 9711 適合
 ●耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
 ●14-22-38-60mm毎に端子に刻印されます
 ●5.5mm・8mmはオプション
 ●ダイスはREC-60系 共通

オプション					
圧 着	オス	5.5、8			
ダイス	メス	5.5、8			
適用範囲	5.5	8	14	22	38
	○	○	●	●	●
	60	70	80	100	150
	●	--	--	--	--
	180	200	250	325	
	--	--	--	--	

EP-1460



仕 様	
品 名	EP-1460
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	14~60
寸 法	325mm
質 量	2.0kg
公称出力	42kN
型 番 EP1460	
標準価格	
税込価格	84,000円
本体価格	80,000円 消費税 4,000円

標準セット	
工 具 本 体	EP-1460
圧 着 オス	14-38、60
ダイス メス	14-60
ケ ー ス	WBケース

●溶接箇所が無い構造
 ●JIS C 9711 適合
 ●耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
 ●刻印は1種類の14-60となります

適用範囲	5.5	8	14	22	38
	--	--	●	●	●
	60	70	80	100	150
	●	--	--	--	--
	180	200	250	325	
	--	--	--	--	

EP-150A



仕 様	
品 名	EP-150A
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	14~150
寸 法	512mm
質 量	3.7kg
公称出力	90kN
型 番 EP150A	
標準価格	
税込価格	115,500円
本体価格	110,000円 消費税 5,500円

標準セット	
工 具 本 体	EP-150A
圧 着 オス	14、22、38-70、80-150
ダイス メス	ロータリーダイス
ケ ー ス	WBケース

●溶接箇所が無い構造
 ●JIS C 9711 適合
 ●耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
 ●ロータリーダイスでメスダイスが紛失しない構造

適用範囲	5.5	8	14	22	38
	--	--	●	●	●
	60	70	80	100	150
	●	●	●	●	●
	180	200	250	325	
	--	--	--	--	

12号A



ポンプ別売

仕 様	
品 名	12号A
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	8~325
寸 法	210mm
質 量	7.5kg
公称出力	226kN
型 番 12GA	
標準価格	
税込価格	195,300円
本体価格	186,000円 消費税 9,300円

標準セット	
工 具 本 体	12号A
圧 着 オス	22-60、70-100、150-325
ダイス メス	60、80、100、150、180、200、325
ケ ー ス	鉄ケース

●JIS C 9711 適合
 ●耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
 ●本製品は、イズミ製のJIS規格(JIS C 9711)対応ポンプと組み合わせて使用すると、JIS C 9711に適合します
 ●250mm電線は325用端子で圧着してください

オプション					
圧 着	オス	8-14			
ダイス	メス	8、14、22、38、70			
適用範囲	5.5	8	14	22	38
	--	○	○	○	○
	60	70	80	100	150
	●	○	●	●	●
	180	200	250	325	
	●	●	--	●	

12号H



ポンプ別売

仕 様	
品 名	12号H
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	22~325
寸 法	287mm
質 量	4.8kg
公称出力	196kN
型 番 12GH	
標準価格	
税込価格	212,100円
本体価格	202,000円 消費税 10,100円

標準セット	
工 具 本 体	12号H
圧 着 オス	22-60、70-100、150-200、250、325
ダイス メス	60、80、100、150、180、200、325
ケ ー ス	鉄ケース

●ヘッド部保護カバー付
 ●JIS C 9711 適合
 ●耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
 ●ダイスはREC-325系と共通
 ●本製品は、イズミ製のJIS規格(JIS C 9711)対応ポンプと組み合わせて使用すると、JIS C 9711に適合します
 ●250mm電線は325用端子で圧着してください

オプション					
圧 着	オス	22、38、70			
ダイス	メス	22、38、70			
適用範囲	5.5	8	14	22	38
	--	--	--	○	○
	60	70	80	100	150
	●	○	●	●	○
	180	200	250	325	
	●	●	--	●	