






自動車用コネクタ・AUTOMOTIVE ELECTRONICS CONNECTORS

MX 57A	MX 36 (Waterproof)	MX 37
2.2 mm (.087 inch)	2.5 mm (.098 inch)	2.2 mm (Note) (.087 inch)
ライトアングル Right-angle	ストレート Straight	ストレート Straight
圧着 Crimp	圧着 Crimp	圧着 Crimp
半田 (SMT) Solder (Surface mount)	—	—
		
		
PCB Side (Pin) : 22 (20 / Signal terminal + 2 / Diagnosis terminal) 30 (26 / Signal terminal + 4 / Diagnosis terminal) , Cable Side (Socket) : 8, 28 (Note 1)	2, 4	4
Right-angle	—	—
1.6 mm (.063 inch)	—	—
AVSS 0.3, AVSS 0.5, AVSSC 0.5f, AVSSX 0.5f, TVSSX 0.5f	AVSS, AVSSC, AVSSX, TVSSX	AVSS, AVSSC, AVSSX, TVSSX
—	# 20 Equivalent	# 20 Equivalent
—	3Amps	3Amps
1000 VACrms (1 minute)	1000 VACrms (1 minute)	1000 VACrms (1 minute)
100 megohms min.	100 megohms min.	100 megohms min.
Signal terminal : 5 milliohms max. Diagnosis terminal : 20 milliohms max. Short terminal : 50 milliohms max.	Signal : 5 milliohms max. Short terminal : 60 milliohms max.	Signal : 5 milliohms max. Short terminal : 60 milliohms max.
- 40 °C to + 80 °C	- 40 °C to + 120 °C	- 40 °C to + 105 °C
Tin plating (Note 2)	Gold plating	Gold plating
(Note 1) ソケット側コンタクト構成については、 別途お問い合わせ下さい。 Please contact us for socket side terminal combination (Note 2) 30 極ピンヘッダは、ランダム金めっきの 設定可能 30-pole pin connector : Optional gold plated contacts are available		(Note) コンタクト No.1-2 間、3-4 間は 2.2mm ピッチ、 No.2-3 間は 6mm ピッチとなります。 Spacing : 2.2 mm between contacts No. 1 and 2, No. 3 and 4, 6 mm between No. 2 and 3