

デスクルーペシリーズ①

カップ式ルーペ

カップ式ルーペは、ピント調節が可能です
5x・10xは、白ガラスレンズ使用、明るく
シャープに見えます

15x・22x・30xは高倍率アクロマート(色消し)
レンズを採用。歪曲収差が良好に補正された
高性能ルーペです。



| 品番 | 倍率 | レンズ径 | レンズ構成 | 寸法(最大) | 重量 | 価格 |
|------|-----|------|------------|----------|-----|-------------------|
| 5405 | 5x | 28mm | 白ガラス1枚 | φ32×64mm | 20g | ¥1,500 (税込¥1,650) |
| 5410 | 10x | 28mm | 白ガラス2枚 | φ32×44mm | 20g | ¥2,100 (税込¥2,310) |
| 5415 | 15x | 21mm | アクロマート2群3枚 | φ32×35mm | 20g | ¥2,600 (税込¥2,860) |
| 5422 | 22x | 16mm | アクロマート3群4枚 | φ32×35mm | 25g | ¥3,700 (税込¥4,070) |
| 5430 | 30x | 8mm | アクロマート2群4枚 | φ32×25mm | 15g | ¥5,200 (税込¥5,720) |

ファインルーペ


簡易測定用として開発されたファインルーペは、スケール付
なので精密部品・製図・印刷・各種鑑定・工具の検査等、様々な
場面で活躍しております。ガラスレンズ使用の為熱に強く歪みが
無く、軽量でコンパクトなボディは携帯性に優れてます。



目盛板 (アルミアルマイトメッキ印刷)

5012(10倍)

12mm角穴(10mmまで0.2mm間隔目盛)



5013(15倍)・5014(22倍)

7mm角穴(6mmまで0.1mm間隔目盛)



| 品番 | 倍率 | レンズ径 | レンズ構成 | 寸法mm | 重量 | 価格 |
|------|-----|------|--------|----------|-----|-------------------|
| 5012 | 10x | 28mm | ダブルレンズ | φ35×43 H | 20g | ¥3,000 (税込¥3,300) |
| 5013 | 15x | 21mm | スリーレンズ | φ35×33 H | 15g | ¥3,300 (税込¥3,630) |
| 5014 | 22x | 15mm | フォーレンズ | φ35×33 H | 15g | ¥4,000 (税込¥4,400) |

ゴムラバー付ルーペ

この商品は、光学ガラス(BK7)を
採用した明るさのあるルーペです。
しかもゴムラバーベルトを巻いてあり
滑り防止に役立ちます。



| 品番 | 倍率 | レンズ径 | レンズ構成 | 寸法(最大) | 重量 | 価格 |
|----------|----|------|---------|----------|------|-------------------|
| No. 5071 | 5x | 55mm | BK7シングル | φ62×36mm | 75g | ¥6,900 (税込¥7,590) |
| No. 5072 | 3x | 75mm | BK7シングル | φ82×62mm | 140g | ¥8,600 (税込¥9,460) |
| No. 6016 | 5x | 55mm | BK7シングル | φ55×35mm | 175g | ¥6,400 (税込¥7,040) |