

青銅・黄銅  
汎用バルブ

製品記号

呼び径	呼び径
1/4 <sup>B</sup> 8 <sup>A</sup>	8 <sup>A</sup>
3/8 10	10
1/2 15	15
3/4 20	20
1 25	25
1 1/4 32	32
1 1/2 40	40
2 50	50
2 1/2 65	65
3 80	80
4 100	100

グローブ 100型	
	
<b>A</b>	
面間 (mm)	価格
40	¥1,450
42	¥1,520
48	¥1,580
53	¥1,810
63	¥2,630
73	¥4,060
81	¥5,880
94	¥8,400
115	¥20,600
131	¥27,500
171	¥60,500
ボデー ボンネット	CAC C3771BE…1/2 <sup>B</sup> ~3 <sup>B</sup> CAC…4 <sup>B</sup>
ステム ジスク	耐脱亜鉛黄銅棒 CAC
パッキン	非石綿
ハンドル	ZDC…1/2 <sup>B</sup> ~1 <sup>B</sup> ADC12…1/4 <sup>B</sup> ~3 <sup>B</sup> FC200…4 <sup>B</sup>
接続形状	ねじ込み…JIS B0203*
最高許容圧力	100℃以下の静流水…0.98MPa 飽和蒸気…0.78MPa
参照頁 備考	

グローブ	
	
<b>Q</b>	
面間 (mm)	価格
44	¥1,550
50	¥1,750
63	¥2,540
ボデー ボンネット	CAC C3771BE
ステム ジスク	耐脱亜鉛黄銅棒 ウレタンゴム
パッキン	非石綿
ハンドル	ZDC
接続形状	ねじ込み…JIS B0203*
最高許容圧力	70℃以下の静流水…0.78MPa
参照頁 備考	ホームバルブ

グローブ	
	
<b>QA</b>	
面間 (mm)	価格
44	¥2,010
50	¥2,380
63	¥3,380
73	¥5,070
81	¥6,940
94	¥10,900
ボデー ボンネット	CAC C3771BE
ステム ジスク	耐脱亜鉛黄銅棒 PTFE
パッキン	非石綿
ハンドル	ZDC…1/2 <sup>B</sup> ~1 <sup>B</sup> ADC12…1/4 <sup>B</sup> ~2 <sup>B</sup>
接続形状	ねじ込み…JIS B0203*
最高許容圧力	70℃以下の静流水…0.78MPa
参照頁 備考	油・タンク用

グローブ 150型	
	
<b>C</b>	
面間 (mm)	価格
44	¥1,810
44	¥1,860
53	¥2,380
65	¥3,540
77	¥5,260
85	¥8,330
100	¥10,900
119	¥18,500
139	¥28,900
158	¥39,900
ボデー ボンネット	CAC C3771BE…1/2 <sup>B</sup> ~2 1/2 <sup>B</sup> CAC…3 <sup>B</sup>
ステム ジスク	耐脱亜鉛黄銅棒 CAC
パッキン	非石綿
ハンドル	ZDC…1/2 <sup>B</sup> ~3 1/2 <sup>B</sup> ADC12…1 <sup>B</sup> ~3 <sup>B</sup>
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	120℃以下の静流水…1.6MPa (2 1/2 <sup>B</sup> ・3 <sup>B</sup> …1.37MPa) 飽和蒸気…0.98MPa
参照頁 備考	RoHS適合品 (1/2 <sup>B</sup> ~1 <sup>B</sup> )…RoHS1

JIS B0203\*…有効ねじ長さ・基準径の位置は当社の標準寸法です。

青銅・黄銅  
汎用バルブ

製品記号

呼び径	呼び径
1/4 <sup>B</sup> 8 <sup>A</sup>	8 <sup>A</sup>
3/8 10	10
1/2 15	15
3/4 20	20
1 25	25
1 1/4 32	32
1 1/2 40	40
2 50	50
2 1/2 65	65
3 80	80
4 100	100

アングル形グローブ 150型	
	
<b>CA</b>	
面間 (mm)	価格
21	¥2,020
24	¥2,120
28	¥2,630
34	¥3,850
40	¥6,070
47	¥9,270
52	¥12,300
61	¥20,300
74	¥37,600
85	¥56,500
ボデー ボンネット	CAC C3771BE…1/2 <sup>B</sup> ~2 1/2 <sup>B</sup> CAC…3 <sup>B</sup>
ステム ジスク	耐脱亜鉛黄銅棒 CAC
パッキン	非石綿
ハンドル	ZDC2…1/4 <sup>B</sup> ~3/4 <sup>B</sup> ADC12…1 <sup>B</sup> ~3 <sup>B</sup>
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	120℃以下の静流水…1.6MPa (2 1/2 <sup>B</sup> ・3 <sup>B</sup> …1.37MPa) 飽和蒸気…0.98MPa

グローブ 150型	
	
<b>BH</b>	
面間 (mm)	価格
83	¥13,900
88	¥16,100
100	¥23,600
113	¥29,900
120	¥36,200
145	¥53,000
165	¥79,700
177	¥99,400
220	¥212,000
ボデー ボンネット	CAC C3771BE…1/2 <sup>B</sup> ~2 1/2 <sup>B</sup> CAC…3 <sup>B</sup> ・4 <sup>B</sup>
ステム ジスク	耐脱亜鉛黄銅棒 CAC
パッキン	非石綿
ハンドル	ZDC2…1/2 <sup>B</sup> ~3/4 <sup>B</sup> FCD400-15…4 <sup>B</sup>
接続形状	フランジ…JIS B2240 10K フランジ厚み…キッツ標準
最高許容圧力	120℃以下の静流水…1.37MPa 飽和蒸気…0.98MPa

グローブ 125型	
	
<b>G</b>	
面間 (mm)	価格
47	¥2,630
53	¥3,090
57	¥3,300
66	¥4,620
76	¥6,070
88	¥9,140
100	¥12,700
120	¥19,700
147	¥35,600
162	¥50,200
ボデー ボンネット	CAC C3771BE…1/2 <sup>B</sup> ~2 <sup>B</sup> CAC…2 1/2 <sup>B</sup> ・3 <sup>B</sup>
ステム ジスク	耐脱亜鉛黄銅棒 グラスファイバー入PTFE
パッキン	非石綿
ハンドル	ZDC…1/4 <sup>B</sup> ~3/4 <sup>B</sup> ADC12…1 <sup>B</sup> ~3 <sup>B</sup>
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	120℃以下の静流水…1.18MPa 飽和蒸気…0.88MPa

グローブ 150型	
	
<b>D</b>	
面間 (mm)	価格
64	¥4,890
78	¥6,900
90	¥9,780
105	¥15,900
120	¥20,700
145	¥33,700
ボデー ボンネット	CAC C3771BE…1/2 <sup>B</sup> ~1 1/2 <sup>B</sup> CAC…1 1/2 <sup>B</sup> ・2 <sup>B</sup>
ステム ジスク	耐脱亜鉛黄銅棒 グラスファイバー入PTFE
パッキン	非石綿
ハンドル	ZDC…1/2 <sup>B</sup> ADC12…1 <sup>B</sup> ~2 <sup>B</sup>
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	120℃以下の静流水…1.37MPa 飽和蒸気…0.98MPa