

# ダクタイル鉄

一般弁  
20Kシリーズ

## 製品記号

呼び径
3/8 <sup>B</sup> 10 <sup>A</sup>
1/2 15
3/4 20
1 25
1 1/4 32
1 1/2 40
2 50
2 1/2 65
3 80
4 100
5 125
6 150
8 200

  

ボデー
ボンネット
ステム
ジスク
パッキン
ガスケット
ハンドル
接続形状
最高許容圧力

  

備考
----

# グローブ

20K



納入図

## 20SY

面間 (mm)	価格
75	¥9,080 *
78	¥9,920 *
91	¥11,900 *
105	¥14,500 *
122	¥23,400 *
135	¥27,900 *
160	¥35,500 *

FCD-S
FCD-S
SUS420J2
SUS403+ハードフェーシング
非石綿
C1100P-O
FCD450-10...3/8 <sup>B</sup> ~1 1/2 <sup>B</sup>
FCD400-15...2 <sup>B</sup>
ねじ込み...JIS B0203
-10℃~+120℃の静流水...2.75MPa
-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...2.45MPa
300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...2.26MPa
350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...1.96MPa

# グローブ

20K



JV  
納入図  
CAD

## 20SYB

面間 (mm)	価格
110	¥13,100 *
110	¥14,200 *
120	¥17,800 *
130	¥23,400 *
160	¥28,300 *
180	¥35,000 *
230	¥46,500 *

FCD-S
FCD-S
SUS420J2
SUS403+ハードフェーシング
非石綿
C1100P-O
FCD450-10...10 <sup>A</sup> ~40 <sup>A</sup>
FCD400-15...50 <sup>A</sup>
フランジ...JIS B2239 20K
-10℃~+120℃の静流水...2.75MPa
-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...2.45MPa
300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...2.26MPa
350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...1.96MPa

JV4-4適合...15<sup>A</sup>~50<sup>A</sup>

# グローブ

20K



JV  
納入図  
CAD

## 20SYBO

面間 (mm)	価格
267	¥88,300 *
292	¥94,800 *
318	¥106,000 *
356	¥145,000 *
400	¥266,000 *
444	¥333,000 *
559	¥537,000 *

FCD-S
FCD-S
SUS403
SFVC2A+ハードフェーシング
非石綿
非石綿シート
FCD400-15
フランジ...JIS B2239 20K
-10℃~+120℃の静流水...2.75MPa
-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...2.45MPa
300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...2.26MPa
350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...1.96MPa

JV4-5適合...65<sup>A</sup>~300<sup>A</sup>

呼び径
10 <sup>A</sup>
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200

# ダクタイル鉄

一般弁  
20Kシリーズ

## 製品記号

呼び径
1/2 <sup>B</sup> 15 <sup>A</sup>
3/4 20
1 25
1 1/4 32
1 1/2 40
2 50
2 1/2 65
3 80
4 100
5 125
6 150
8 200
10 250
12 300

  

ボデー
ボンネット
ステム
ジスク
パッキン
ガスケット
ハンドル
接続形状
最高許容圧力

  

参照頁
備考

# ゲート

20K



JV  
納入図  
CAD

## 20SLS

面間 (mm)	価格
70	¥19,600 *
75	¥22,500 *
85	¥26,600 *
95	¥31,100 *
105	¥35,600 *
115	¥42,400 *

FCD-S
FCD-S
SUS420J2
SCS1
非石綿
非石綿シート
FCD450-10
ねじ込み...JIS B0203
-10℃~+120℃の静流水...2.75MPa
-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...2.45MPa
300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...2.26MPa
350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...1.96MPa

消防評定品...消防1  
LPガス用...ガス3

JV4-4適合

# ゲート

20K



JV  
納入図

## 20SLB

面間 (mm)	価格
108	¥25,700 *
117	¥26,700 *
127	¥32,100 *
140	¥37,300 *
165	¥42,900 *

FCD-S
FCD-S
SUS420J2
SCS1
非石綿
非石綿シート
FCD450-10
フランジ...JIS B2239 20K
-10℃~+120℃の静流水...2.75MPa
-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...2.45MPa
300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...2.26MPa
350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...1.96MPa

LPガス用...ガス3

JV4-4適合

# ゲート

20K



JV  
納入図  
CAD

## 20SLBO

面間 (mm)	価格
190	¥61,500 *
216	¥71,800 *
241	¥90,100 *
283	¥112,000 *
305	¥151,000 *
381	¥283,000 *
403	¥291,000 *
419	¥450,000 *
457	¥598,000 *
502	¥854,000 *

FCD-S
FCD-S
SUS403
SUS403...40 <sup>A</sup> ~150 <sup>A</sup>
SCPH2+13Cr...200 <sup>A</sup> ~300 <sup>A</sup>
非石綿
非石綿シート
FCD400-15
フランジ...JIS B2239 20K
-10℃~+120℃の静流水...2.75MPa
-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...2.45MPa
300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...2.26MPa
350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...1.96MPa

消防評定品...消防1  
LPガス用...ガス3

JV4-5適合...65<sup>A</sup>~300<sup>A</sup>

# スイングチャッキ

20K



JV  
納入図  
CAD

## 20SOB

面間 (mm)	価格
267	¥97,700 *
292	¥105,000 *
318	¥134,000 *
356	¥168,000 *
400	¥228,000 *
444	¥270,000 *
533	¥418,000 *
622	¥712,000 *
711	¥878,000 *

FCD-S
FCD-S
ヒンジピン...SUS403
SUS403...50 <sup>A</sup> ~150 <sup>A</sup>
SCPH2+13Cr...200 <sup>A</sup> ~300 <sup>A</sup>
軟鋼
フランジ...JIS B2239 20K
-10℃~+120℃の静流水...2.75MPa
-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...2.45MPa
300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...2.26MPa
350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水...1.96MPa

消防評定品...消防1

JV4-5適合...65<sup>A</sup>~300<sup>A</sup>

呼び径
15 <sup>A</sup>
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300