

自動操作

電動
KELMO®-EXS
シリーズ
バタフライバルブ

製品記号

呼び径	呼び径
1½ ^B	40 ^A
2	50
2½	65
3	80
4	100
5	125
6	150
8	200
10	250
12	300
アクチュエータ	
ボデー	
ステム	
ジスク	
シート	
Oリング	
接続形状	
最高許容圧力	
温度範囲	
日本協証番号	
参照頁	
備考	

アルミ製“XJシリーズ”

5K/10K



日本協証
納入国
CAD

EXS100-10XJME
EXS200-10XJME

面間 (mm)	A	価格
33	2	¥94,200 *
43	2	¥94,200 *
46	2	¥97,000 *
46	2	¥97,700
52	2	¥102,000
56	3	¥152,000
56	3	¥159,000 *
60	3	¥194,000 *
68	4	¥334,000 *
78	4	¥374,000

EXS型 (AC100/200V)
ADC12
SUS403/SUS410…40 ^A ~200 ^A SUS410…250 ^A ・300 ^A
SCS14A
EPDM
EPDM
ウエハ…JIS 5K/10K
圧力-温度基準…バタ1
連続使用…0℃~+100℃
E-292…50 ^A ~300 ^A (特注)
アクチュエータ仕様…自動33~38 配管適用パイプ…バタ19
ロングネックタイプ

アルミ製“XJシリーズ”

5K/10K



日本協証
納入国
CAD

EXS100-10XJSME
EXS200-10XJSME

面間 (mm)	A	価格
33	2	¥93,800 *
43	2	¥93,800 *
46	2	¥96,600 *
46	2	¥97,200
52	2	¥102,000
56	3	¥151,000
56	3	¥158,000 *
60	3	¥192,000 *
68	4	¥329,000
78	4	¥369,000 *

EXS型 (AC100/200V)
ADC12
SUS403/SUS410…40 ^A ~200 ^A SUS410…250 ^A ・300 ^A
SCS14A
EPDM
EPDM
ウエハ…JIS 5K/10K
圧力-温度基準…バタ1
連続使用…0℃~+100℃
E-292…50 ^A ~300 ^A (特注)
アクチュエータ仕様…自動33~38 配管適用パイプ…バタ19
ショートネックタイプ

呼び径
40 ^A
50
65
80
100
125
150
200
250
300

自動操作

電動
KELMO®-EXS
シリーズ
バタフライバルブ

製品記号

呼び径	呼び径
2 ^B	50 ^A
2½	65
3	80
4	100
5	125
6	150
8	200
アクチュエータ	
ボデー	
ステム	
ジスク	
パッキン	
ガスケット	
シート	
接続形状	
最高許容圧力	
参照頁	
備考	

ステンレス鋼製“UBシリーズ”

10K



納入国

EXS100-10UB
EXS200-10UB

面間 (mm)	A	価格
43	2	¥211,000 *
46	2	¥220,000 *
46	3	¥295,000 *
52	3	¥316,000 *
56	3	¥371,000 *
56	4	¥489,000 *
71	4	¥546,000 *

EXS型 (AC100/200V)
SCS13A
SUS304 N2
SCS13A
PTFE
PTFE
PTFE
ウエハ…JIS 10K
圧力-温度基準…バタ9
アクチュエータ仕様…自動33~38 配管適用パイプ…バタ19

ステンレス鋼製“UBシリーズ”

16K



納入国

EXS100-16UB
EXS200-16UB

面間 (mm)	A	価格
43	2	¥211,000 *
46	2	¥220,000 *
46	3	¥295,000 *
52	3	¥316,000 *
56	3	¥371,000 *
56	4	¥489,000 *

EXS型 (AC100/200V)
SCS13A
SUS304 N2
SCS13A
PTFE
PTFE
PTFE
ウエハ…JIS 16K
圧力-温度基準…バタ9
アクチュエータ仕様…自動33~38 配管適用パイプ…バタ19

呼び径
50 ^A
65
80
100
125
150
200