

ステンレス鋼
ボールバルブ
10K

ボール(SCS13A)
10K



ボール(SCS13A)
10K



ボール(SCS14A)
10K



ボール(SCS14A)
10K



製品記号	10UTB-G-10UTB					10UTBD-G-10UTBD					10UTBM-G-10UTBM					10UTBDM-G-10UTBDM				
	呼び径	L	H	D	B(ギア)	L	H	D	B(ギア)	L	H	D	B(ギア)	L	H	D	B(ギア)			
	1/2 ^a 15 ^a	110.0	102.0	130.0		108.0	102.0	130.0		110.0	102.0	130.0		108.0	102.0	130.0				
	3/4 20	120.0	105.0	130.0		117.0	105.0	130.0		120.0	105.0	130.0		117.0	105.0	130.0				
	1 25	130.0	124.0	160.0		127.0	124.0	160.0		130.0	124.0	160.0		127.0	124.0	160.0				
	1 1/4 32	140.0	128.0	160.0		140.0	128.0	160.0		140.0	128.0	160.0		140.0	128.0	160.0				
	1 1/2 40	165.0	115.0	230.0		165.0	115.0	230.0		165.0	115.0	230.0		165.0	115.0	230.0				
	2 50	180.0	120.0	230.0		178.0	120.0	230.0		180.0	120.0	230.0		178.0	120.0	230.0				
	2 1/2 65	190.0	155.0	400.0		190.0	155.0	400.0		190.0	155.0	400.0		190.0	155.0	400.0				
	3 80	200.0	165.0	400.0		203.0	165.0	400.0		200.0	165.0	400.0		203.0	165.0	400.0				
	4 100	230.0	200.0	460.0		229.0	200.0	460.0		230.0	200.0	460.0		229.0	200.0	460.0				
	5 125	300.0	220.0	460.0		356.0	220.0	460.0		300.0	220.0	460.0		356.0	220.0	460.0				
	6 150	340.0	295.0	1000.0		394.0	295.0	1000.0		340.0	295.0	1000.0		394.0	295.0	1000.0				
	8 200	450.0	355.0	1500.0		457.0	355.0	1500.0		450.0	355.0	1500.0		457.0	355.0	1500.0				
	10 250	533.0	477.0	500.0	363.0	533.0	477.0	500.0	363.0	533.0	477.0	500.0	363.0	533.0	477.0	500.0	363.0			
操作機	レバー:15 ^a -200 ^a ギア:250 ^a					レバー:15 ^a -200 ^a ギア:250 ^a					レバー:15 ^a -200 ^a ギア:250 ^a					レバー:15 ^a -200 ^a ギア:250 ^a				
ボデー	SCS13A					SCS13A					SCS14A					SCS14A				
キャップ	SCS13A					SCS13A					SCS14A					SCS14A				
ステム	SUS304					SUS304					SUS316					SUS316				
ボール	SCS13A/SUS304					SCS13A/SUS304					SCS14A/SUS316					SCS14A/SUS316				
ボールシート	ハイパタイト®PTFE					ハイパタイト®PTFE					ハイパタイト®PTFE					ハイパタイト®PTFE				
パッキン	PTFE					PTFE					PTFE					PTFE				
ガスケット	PTFE					PTFE					PTFE					PTFE				
ハンドル	FCD400-15:15 ^a -125 ^a FCD400-15+SGP:150 ^a -200 ^a					FCD400-15:15 ^a -125 ^a FCD400-15+SGP:150 ^a -200 ^a					FCD400-15:15 ^a -125 ^a FCD400-15+SGP:150 ^a -200 ^a					FCD400-15:15 ^a -125 ^a FCD400-15+SGP:150 ^a -200 ^a				
方式	フローティング					フローティング					フローティング					フローティング				
ボア径	フルボア					フルボア					フルボア					フルボア				
接続形状	フランジ:JIS B2220 10K					フランジ:JIS B2220 10K					フランジ:JIS B2220 10K					フランジ:JIS B2220 10K				
最高許容圧力	圧力-温度基準:SUS51					圧力-温度基準:SUS51					圧力-温度基準:SUS51					圧力-温度基準:SUS51				
備考	・水道施設浸出性能適合品:特注(40 ^a -250 ^a) ・静電防止 ・システム飛出防止 ・ファイアセーフ構造 ・ギア操作機:対応可(65 ^a -200 ^a)					・静電防止 ・システム飛出防止 ・ファイアセーフ構造 ・面間寸法:ASME B16.10 クラス150 ・JV8-1適合:15 ^a -50 ^a ・JV8-1適合:65 ^a -200 ^a (ギア付) ・ギア操作機:対応可(65 ^a -200 ^a)					・静電防止 ・システム飛出防止 ・ファイアセーフ構造 ・ギア操作機:対応可(65 ^a -200 ^a)					・静電防止 ・システム飛出防止 ・ファイアセーフ構造 ・面間寸法:ASME B16.10 クラス150 ・JV8-1適合:15 ^a -50 ^a ・JV8-1適合:65 ^a -200 ^a (ギア付) ・ギア操作機:対応可(65 ^a -200 ^a)				

ステンレス鋼
ボールバルブ
10K

ボール(SCS16A)
10K



ボール(SCS13A)
10K



ボール(SCS14A)
10K



ボール(SCS16A)
10K



製品記号	10UTBO-G-10UTBO					10UTDZ-G-10UTDZ					10UTDZM-G-10UTDZM					10UTDZO		
	呼び径	L	H	D	B(ギア)	L	H	D	B(ギア)	L	H	D	B(ギア)	L	H	D		
	1/2 ^a 15 ^a	110.0	102.0	130.0		108.0	108.0	130.0		108.0	108.0	130.0		108.0	108.0	1130.0		
	3/4 20	120.0	105.0	130.0		117.0	111.0	130.0		117.0	111.0	130.0		117.0	111.0	130.0		
	1 25	130.0	124.0	160.0		127.0	124.0	160.0		127.0	124.0	160.0		127.0	124.0	160.0		
	1 1/4 32	140.0	128.0	160.0		140.0	128.0	160.0		140.0	128.0	160.0		140.0	128.0	160.0		
	1 1/2 40	165.0	115.0	230.0		165.0	134.0	230.0		165.0	134.0	230.0		165.0	134.0	230.0		
	2 50	180.0	120.0	230.0		178.0	143.0	230.0		178.0	143.0	230.0		178.0	143.0	230.0		
	2 1/2 65	190.0	155.0	400.0		190.0	179.0	400.0		190.0	179.0	400.0		190.0	179.0	400.0		
	3 80	200.0	165.0	400.0		203.0	189.0	400.0		203.0	189.0	400.0		203.0	189.0	400.0		
	4 100	230.0	200.0	460.0		229.0	224.0	460.0		229.0	224.0	460.0		229.0	224.0	460.0		
	5 125	300.0	220.0	460.0		356.0	240.0	460.0		356.0	240.0	460.0		356.0	240.0	460.0		
	6 150	340.0	295.0	1000.0		394.0	315.0	1000.0		394.0	315.0	1000.0		394.0	315.0	1000.0		
	8 200	450.0	355.0	1500.0		457.0	406.0	1500.0		457.0	406.0	1500.0		457.0	406.0	1500.0		
	10 250	533.0	477.0	500.0	363.0	533.0	448.0	500.0	363.0	533.0	448.0	500.0	363.0					
操作機	レバー:15 ^a -200 ^a ギア:250 ^a					レバー:15 ^a -200 ^a ギア:250 ^a					レバー:15 ^a -200 ^a ギア:250 ^a					レバー:15 ^a -200 ^a		
ボデー	SCS16A					SCS13A					SCS14A					SCS16A		
キャップ	SCS16A					SCS13A					SCS14A					SCS16A		
ステム	SUS316L					SUS304					SUS316					SUS316L		
ボール	SCS16A/SUS316L					SCS13A/SUS304					SCS14A/SUS316					SCS16A/SUS316L		
ボールシート	ハイパタイト®PTFE					ハイパタイト®PTFE					ハイパタイト®PTFE					ハイパタイト®PTFE		
パッキン	PTFE					PTFE					PTFE					PTFE		
ガスケット	PTFE					PTFE					PTFE					PTFE		
ハンドル	FCD400-15:15 ^a -125 ^a FCD400-15+SGP:150 ^a -200 ^a					FCD450-10:15 ^a -125 ^a FCD450-10+SGP:150 ^a -200 ^a					FCD450-10:15 ^a -125 ^a FCD450-10+SGP:150 ^a -200 ^a					FCD450-10:15 ^a -125 ^a FCD450-10+SGP:150 ^a -200 ^a		
方式	フローティング					フローティング					フローティング					フローティング		
ボア径	フルボア					フルボア					フルボア					フルボア		
接続形状	フランジ:JIS B2220 10K					フランジ:JIS B2220 10K					フランジ:JIS B2220 10K					フランジ:JIS B2220 10K		
最高許容圧力	圧力-温度基準:SUS51					圧力-温度基準:SUS53					圧力-温度基準:SUS53					圧力-温度基準:SUS53		
備考	・静電防止 ・システム飛出防止 ・ファイアセーフ構造 ・ギア操作機:対応可(65 ^a -200 ^a)					・静電防止 ・システム飛出防止 ・ファイアセーフ構造 ・ISO5211対応 ・JV8-1適合:15 ^a -50 ^a ・JV8-1適合:65 ^a -200 ^a (ギア付) ・ギア操作機:対応可(65 ^a -200 ^a)					・静電防止 ・システム飛出防止 ・ファイアセーフ構造 ・ISO5211対応 ・JV8-1適合:15 ^a -50 ^a ・JV8-1適合:65 ^a -200 ^a (ギア付) ・ギア操作機:対応可(65 ^a -200 ^a)					・静電防止 ・システム飛出防止 ・ファイアセーフ構造 ・ISO5211対応 ・ギア操作機:対応可(65 ^a -200 ^a)		