

ミニチュア
バルブ
ステンレス鋼製
ミリシリーズ

ニードル・ストレート
30K



ニードル・アングル
30K



ニードル・ストレート
30K



製品記号	UN3-AP			UN3-BP			UN3-CP		
呼び径	製品記号	呼び径	製作範囲	製品記号	呼び径	製作範囲	製品記号	チューブ外径	製作範囲
6 ^a	UN3-AP-1	Rc1/8 ^b	○	UN3-BP-1	Rc1/8 ^b	○	UN3-CP-6	6mm	○
8	UN3-AP-2	Rc1/4 ^b	○	UN3-BP-2	Rc1/4 ^b	○	UN3-CP-8	8mm	○
10	UN3-AP-3	Rc3/8 ^b	○	UN3-BP-3	Rc3/8 ^b	○	UN3-CP-10	10mm	○
12	UN3-AP-4	Rc1/2 ^b	○				UN3-CP-12	12mm	○
ボデー	SUS316			SUS316			SUS316		
ステム	SUS630			SUS630			SUS630		
パッキン	PTFE			PTFE			PTFE		
ガスケット	非石綿シート			非石綿シート			非石綿シート		
フェルール	SUS316			SUS316			SUS316		
ハンドル	ZDC			ZDC			ZDC		
接続形状	ねじ込み:JIS B0203			ねじ込み:JIS B0203			カップルロック		
最高許容圧力	・150℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:2.65MPa ・100℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:2.94MPa ・-20℃～常温の水・油・ガス*・化学薬品:3.43MPa *:可燃性・毒性以外のガス(お問合せください)			・150℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:2.65MPa ・100℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:2.94MPa ・-20℃～常温の水・油・ガス*・化学薬品:3.43MPa *:可燃性・毒性以外のガス(お問合せください)			・150℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:2.65MPa ・100℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:2.94MPa ・-20℃～常温の水・油・ガス*・化学薬品:3.43MPa *:可燃性・毒性以外のガス(お問合せください)		
備考	RoHS指令相当品:特注			RoHS指令相当品:特注			RoHS指令相当品:特注		

ミニチュア
バルブ
ステンレス鋼製
ミリシリーズ

ニードル・アングル
30K



ニードル・ストレート
30K



ニードル・アングル
30K



製品記号	UN3-DP			UN3-EP			UN3-FP		
呼び径	製品記号	チューブ外径	製作範囲	製品記号	チューブ外径×呼び径	製作範囲	製品記号	チューブ外径×呼び径	製作範囲
6 ^a	UN3-DP-6	6mm	○	UN3-EP-6-2	6mm×R1/4 ^b	○	UN3-FP-6-2	6mm×R1/4 ^b	○
8	UN3-DP-8	8mm	○	UN3-EP-8-2	8mm×R1/4 ^b	○	UN3-FP-8-2	8mm×R1/4 ^b	○
10				UN3-EP-10-2	10mm×R1/4 ^b	○	UN3-FP-10-2	10mm×R1/4 ^b	○
				UN3-EP-10-3	10mm×R3/8 ^b	○	UN3-FP-10-3	10mm×R3/8 ^b	○
12				UN3-EP-12-2	12mm×R1/4 ^b	○	UN3-FP-12-2	12mm×R1/4 ^b	○
				UN3-EP-12-3	12mm×R3/8 ^b	○	UN3-FP-12-3	12mm×R3/8 ^b	○
ボデー	SUS316			SUS316			SUS316		
ステム	SUS630			SUS630			SUS630		
パッキン	PTFE			PTFE			PTFE		
ガスケット	非石綿シート			非石綿シート			非石綿シート		
フェルール	SUS316			SUS316			SUS316		
ハンドル	ZDC			ZDC			ZDC		
接続形状	カップルロック			カップルロック×おねじ:JIS B0203			カップルロック×おねじ:JIS B0203		
最高許容圧力	・150℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:2.65MPa ・100℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:2.94MPa ・-20℃～常温の水・油・ガス*・化学薬品:3.43MPa *:可燃性・毒性以外のガス(お問合せください)			・150℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:2.65MPa ・100℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:2.94MPa ・-20℃～常温の水・油・ガス*・化学薬品:3.43MPa *:可燃性・毒性以外のガス(お問合せください)			・150℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:2.65MPa ・100℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:2.94MPa ・-20℃～常温の水・油・ガス*・化学薬品:3.43MPa *:可燃性・毒性以外のガス(お問合せください)		
備考	RoHS指令相当品:特注			RoHS指令相当品:特注			RoHS指令相当品:特注		

ミニチュア
バルブ
ステンレス鋼製
ミリシリーズ

ニードル・ストレート
260K



ニードル・ストレート
260K



ニードル・ストレート
260K



製品記号	UN26-AP			UN26-CP			UN26-SP		
呼び径	製品記号	呼び径	製作範囲	製品記号	チューブ外径	製作範囲	製品記号	呼び径	製作範囲
6 ^a	UN26-AP-1	Rc1/8 ^b	○	UN26-CP-6	6mm	○	UN26-SP-1	1/8 ^b	○
8	UN26-AP-2	Rc1/4 ^b	○	UN26-CP-8	8mm	○	UN26-SP-2	1/4 ^b	○
10	UN26-AP-3	Rc3/8 ^b	○	UN26-CP-10	10mm	○	UN26-SP-3	3/8 ^b	○
12				UN26-CP-12	12mm	○			
15	UN26-AP-4	Rc1/2 ^b	○				UN26-SP-4	1/2 ^b	○
20	UN26-AP-6	Rc3/4 ^b	○				UN26-SP-6	3/4 ^b	○
25	UN26-AP-8	Rc1 ^b	○				UN26-SP-8	1 ^b	○
ボデー	SUS316			SUS316			SUS316		
ステム	SUS630			SUS630			SUS630		
パッキン	PTFE+PFA			PTFE+PFA			PTFE+PFA		
ガスケット	非石綿シート			非石綿シート			非石綿シート		
フェルール	SUS316			SUS316			SUS316		
ハンドル	ZDC			ZDC			ZDC		
接続形状	ねじ込み:JIS B0203			カップルロック			ソケットウエルド:JIS B2316		
最高許容圧力	・150℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:19.81MPa ・100℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:21.77MPa ・-20℃～常温の水・油・ガス*・化学薬品:25.50MPa *:可燃性・毒性以外のガス(お問合せください)			・150℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:19.81MPa ・100℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:21.77MPa ・-20℃～常温の水・油・ガス*・化学薬品:25.50MPa *:可燃性・毒性以外のガス(お問合せください)			・150℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:19.81MPa ・100℃以下の水・油・ガス*・化学薬品:21.77MPa ・-20℃～常温の水・油・ガス*・化学薬品:25.50MPa *:可燃性・毒性以外のガス(お問合せください)		
備考	RoHS指令相当品:特注			RoHS指令相当品:特注			RoHS指令相当品:特注		