

# 2×4工法専用釘

2×4(ツーバイフォー)工法=枠組壁工法では、JIS釘と認定を受けた専用釘の使用を義務付けています。日本工業規格(JIS A 5508)に制定されているCN釘(太め鉄丸くぎ)、GN釘(せっこうボード用くぎ)等と、ZN釘(太めくぎ=金物釘)が2×4工法用の専用釘です。

## デジCN釘



JIS A 5508

商品コード		品番	釘の着色	線径×長さ	定価		
25kg	5kg×4箱				25kg	5kg×4箱	
31201020	31201070	CN50	 頭径 6.7mm ●1kgあたりの概数 約359本	緑	2.87×50.8	オープン	オープン
31201025	31201075	CN65	 頭径 7.1mm ●1kgあたりの概数 約217本	黄	3.33×63.5	オープン	オープン
31201030	31201080	CN75	 頭径 7.9mm ●1kgあたりの概数 約143本	青	3.76×76.2	オープン	オープン
31201035	31201085	CN90	 頭径 8.7mm ●1kgあたりの概数 約105本	赤	4.11×88.9	オープン	オープン

CN50



CN65



CN75



CN90



## デジメッキCN釘



電気亜鉛めっき

JIS A 5508

商品コード	品番	釘の着色	定価(5kg×4箱)
31201372	CNZ50 デジメッキ	 頭径 6.7mm ●1kgあたりの概数 約359本	緑 オープン
31201376	CNZ65 デジメッキ	 頭径 7.1mm ●1kgあたりの概数 約217本	黄 オープン
31201381	CNZ75 デジメッキ	 頭径 7.9mm ●1kgあたりの概数 約143本	青 オープン
31201386	CNZ90 デジメッキ	 頭径 8.7mm ●1kgあたりの概数 約105本	赤 オープン

CNZ50



CNZ65



CNZ75



CNZ90



釘

2×4工法専用釘