

ワイヤ連結デジCN釘

KN村田産業のCN釘は、デジカラーN釘(P.15)と同じく、すべてデジ表示(頭部に釘長さを刻印)で、釘寸法を色と数字でダブルチェックができる「デジCN釘」です。また更に、万一釘が錆びたときに出るタレを防ぐためメッキ後着色した「デジメッキCN釘」も開発いたしました。

連結釘使用の際は、保護メガネの着用をお願いします。

ワイヤ連結デジCN釘

 KN村田産業

JIS A 5508

商品コード	品番	釘の着色	線径×長さ	入数	定価	
31920050	MNF28-50 (30巻)		緑	2.87×50.8	250本×30巻	12,100円
31920120	MNF33-65 (20巻)		黄	3.33×63.5	200本×20巻	12,100円
31920516	MNF28-50 (10巻)		緑	2.87×50.8	250本×10巻	4,050円
31920518	MNF33-65 (10巻)		黄	3.33×63.5	200本×10巻	6,050円
31920520	MNF(V)38-75		青	3.76×76.2	150本×10巻	5,760円
31920535	MNF41-90		赤	4.11×88.9	120本×10巻	6,770円
31920525	MNF(V)38-90 CN90相当品		赤	3.76×88.9	150本×10巻	7,060円

MNF28-50は特別本数巻もございます。

ワイヤ連結デジメッキCN釘

 KN村田産業

電気亜鉛めっき

JIS A 5508

商品コード	品番	釘の着色	入数	定価	
31930065	MNF28-50 デジメッキ		緑	250本×30巻	18,140円
31930070	MNF33-65 デジメッキ		黄	200本×20巻	18,140円
31930085	MNF(V)38-75 デジメッキ		青	150本×10巻	8,640円
31930090	MNF(V)38-90 デジメッキ CN90相当品		赤	150本×10巻	10,580円

MNF28-50
デジメッキ



MNF33-65
デジメッキ



MNF(V)38-75
デジメッキ



MNF(V)38-90
デジメッキ

