

特殊釘

セメントコート釘

KN村田産業

おもに梱包用 イエローコート

スムーズシャンク・網目頭・鋭角先



#10×90
5kg小箱

#10×90
5kg×4箱

#7×150
25kg箱

商品コード		線径×長さ
25kg	5kg×4箱	
31135000※	—	#17×25
31135005	—	#16×32
31135010	31135300※	#15×38
31135020	31135302	#14×45
31135025※	—	2.18×48
31135030	31135304	#13×50
31135045	—	#13×55
31135050	—	#12-1/2×60
31135055	31135306	#12×65
31135060	31135308	#11×75
31135065	31135310	#10×90
31135070	31135312	#9×100
31135075	31135314	#9×115
31135080	31135316	#8×125
31135085	31135317※	#7×150
31135090	—	#6×180

セメントコートスクリュー釘

KN村田産業

おもに梱包用 イエローコート

受注生産
※

平頭・角先



商品コード	線径×長さ	入数
31125395※	# 13×45	25kg
31125396※	# 12×50	
31125397※	# 11×65	
31125400※	# 10×75	

釘

特殊釘