

クランプレバー SR--6, SF--6

Clamp Levers SR--6, SF--6 止めネジが六角孔タイプ

RoHS指令適合品

位置決め固定をする時に使用をするレバーです。
レバーを上を持ち上げる事でレバー内側のセレーション（歯切り部）が外れ、
レバーがフリーになりますので、常に操作しやすい位置へレバーを移動させることで、
よりスムーズな締付け操作が可能になります。
従来品に比べより使いやすく、非常にお求め安くなりました。



品番	L	カラー
SR- 4		B-6(ブラック)
SR- 5	10 15 20 25 30 40 50	O-6(オレンジ)
SR- 6		R-6(レッド)
SR- 8	15 20 25 30 40 50 60	S-6(シルバー)
SR-10	20 25 30 40 50 60 80	

品番	カラー
SF- 4	B-6(ブラック)
SF- 5	O-6(オレンジ)
SF- 6	R-6(レッド)
SF- 8	S-6(シルバー)
SF-10	

品番	L	カラー
SR- 4H		B-6(ブラック)
SR- 5H	10 15 20 25 30 40 50	O-6(オレンジ)
SR- 6H		R-6(レッド)
SR- 8H	15 20 25 30 40 50 60	S-6(シルバー)
SR-10H	20 25 30 40 50 60 80	

品番	カラー
SF- 4H	B-6(ブラック)
SF- 5H	O-6(オレンジ)
SF- 6H	R-6(レッド)
SF- 8H	S-6(シルバー)
SF-10H	

ご注文の際は、品番とLおよびカラーの指定をしてください。

おねじの場合 $\frac{SR-10 \times 20-B-6}{\text{品番} \quad L \quad \text{カラー}}$

おねじの場合 $\frac{SF-10-S-6}{\text{品番} \quad \text{カラー}}$

おねじHタイプの場合 $\frac{SR-6H \times 20-O-6}{\text{品番} \quad L \quad \text{カラー}}$

おねじHタイプの場合 $\frac{SF-6H-R-6}{\text{品番} \quad \text{カラー}}$