

# ALCOHOL TESTER アルコールテスター

飲酒運転は法律で禁止されています……



高精度で信頼性の高い日本製アルコールセンサーを使用、短時間で測定できるポケットタイプのアルコールテスターです。



簡単操作

わかりやすい  
数値表示

速攻  
高感度  
測定

日本製  
アルコール  
センサー

## 使用方法


①本体を4~5回振って検知孔に息を吹きかけ、内部に溜っているホコリやニオイや湿気を取り除いてください。

②ボタンを2秒間押すと、ピッと鳴り、右図のように「010」~「000」と10秒間カウントダウンが始まります。

③カウントダウンが終わると右図のように測定モードに変わり「C→C→C」が点滅表示されますので、上部の検知孔に1cm離してフーっと息を吹きかけてください。

④2秒後に測定結果が数値表示された後、電源自動OFFになります。

この商品は飲酒運転の可否を判断するものではありません。



## 単4形乾電池2本付

### 主な仕様

- 電 源 乾電池(単4.2本付)
- 検知方法 半導体ガスセンサー
- 表示方法 デジタル表示
- 使用温度 0°C~40°C  
(理想温度15°C~30°C)
- 外形寸法 37×92×16 (mm)
- 質 量 約60g(電池込)
- 主な材質 本体ケース: ABS樹脂

