

## 作業するシリーズ 作業時などに威力を発揮するハンズフリー等、便利なルーペです。

2倍 + 4倍



丸110mm  
LP-35R  
(※1)

首にかけて使う、  
両手が使えるルーペです。  
高輝度LEDライトがついて  
暗い場所でも作業が  
しやすくなりました。

### 両手が使えるルーペ 丸110mm

- 外形寸法 W130×D19×H205 (mm) (本体)
- 質量 約135g (電池別)
- 拡大率 大玉:約2倍 小玉:約4倍

### 両手が使えるルーペ 丸130mm

- 外形寸法 W150×D19×H223 (mm) (本体)
- 質量 約195g (電池別)
- 拡大率 約1.5倍

#### ■共通仕様

- 材質 レンズ:アクリル樹脂  
本体:ABS樹脂  
足:ポリエチレン  
ストラップヒモ:ナイロン
- 点灯方式 LEDライト (連続点灯時間:約20時間)
- 電源 単4アルカリ電池×3個 (電池別売)
- ストラップ 約1,100mm  
ヒモの長さ



丸130mm  
LP-36R  
(※1)

1.5倍



1.5倍 + 6倍



LP-37R  
(クリア)

### 両手が使えるルーペ 角

首にかけて使う、  
両手が使えるルーペです。  
大きなレンズで見やすくなりました。

- 外形寸法 W153×D17×H210 (mm) (本体)
- 質量 約250g
- 材質 レンズ:アクリル樹脂  
本体:ABS樹脂  
ストラップヒモ:ナイロン
- 拡大率 大玉:約1.5倍 小玉:約6倍
- ストラップ ヒモの長さ



2倍



LP-38R  
(※1)

### 両手が使えるルーペ 卓上

首振り自在アームが  
ついた、卓上型のルーペです。  
高輝度LEDライトがついて  
使い方が広がりました。

- 外形寸法 W148×D140×H260 (mm) (組み立て時)
- 質量 約175g (電池込)
- 材質 レンズ:アクリル樹脂  
本体、LED部:ABS樹脂  
足:ABS樹脂
- 拡大率 約2倍
- 点灯方式 LEDライト  
(連続点灯時間:約20時間)
- 電源 LR43×3個  
(テスト電池付き)



## 調べるシリーズ 調べものや観察などの用途にすぐれた便利なルーペです。

2.5倍



LP-25G  
(クリア)

### まるごとルーペ 短

本や辞書などの細かい文字を  
見やすくする工夫から生まれました。  
レンズの中に「ライン」が入っています。

- 外形寸法 W25×D12×H160 (mm)
- 質量 約40g
- 材質 アクリル樹脂
- 拡大率 約2.5倍

2.5倍 + 5倍



LP-26G  
(クリア)

### まるごとルーペ 長

書類や図面、計測などの細かい文字を  
見やすくする工夫から生まれました。  
レンズの中に「定規」が入っています。

- 外形寸法 W25×D12×H208 (mm)
- 質量 約50g
- 材質 アクリル樹脂
- 拡大率 大玉:約2.5倍、小玉:約5倍

3倍



LP-27G  
(クリア)

明るい高性能なクリアレンズを採用。  
おしゃれなペーパーウエイトとしても...  
使い方が広がります。

### まるごとルーペ 小

- 外形寸法 W40×D26×H45 (mm)
- 質量 約35g
- 材質 アクリル樹脂
- 拡大率 約3倍



LP-28G  
(クリア)

### まるごとルーペ 大

- 外形寸法 W67×D45×H73 (mm)
- 質量 約160g
- 材質 アクリル樹脂
- 拡大率 約3倍

6倍



LP-29G  
(ブラウン)

### 独眼鏡

精密作業用として開発された、  
プロ用の軽くて疲れにくい  
高性能接眼レンズです。  
くっきり鮮やか!!

- 外形寸法 40φ×H27 (mm)
- 質量 約8g
- 材質 本体:ABS樹脂  
レンズ:アクリル樹脂
- 拡大率 約6倍



8倍 + 10倍

8倍+10倍=18倍



LP-30G  
(ブラウン)

収納時

### 精密二重鏡

2つの精密レンズの組み合わせで  
拡大率を自由に  
変えることができます。  
軽くて持ち運びにも便利。

- 外形寸法 W31×D16×H40 (mm) (収納時)
- 質量 約10g
- 材質 本体:ABS樹脂  
レンズ:アクリル樹脂
- 拡大率 ①レンズ(14φ):約10倍  
②レンズ(19φ):約8倍

