



ダイヤネット® シート

[ダイヤモンド砥粒網目研磨布]

〈特長〉

網目構造のため、目づまりしにくく、ドレッシング不要。しかも研磨力が大きいダイヤモンド砥粒を合成繊維基材に強固に接着。寿命が長く、耐水性、耐熱性に優れています。★湿式のご使用のほうが特長が活かされます。

〈仕様〉

製品名	ダイヤネットシート
※製品記号(タイプ)	S、F、N、M
基材	網目合成繊維
研磨材	D(工業用ダイヤモンド)
接着剤	R/R(レジンボンド)
※S:裏面処理なし F:フィルム付き N:ノリ付き(フィルムに両面テープ付き) M:マジックテープ付き	

〈規格サイズ〉100mm×100mm、200mm×200mm、最大300mm×300mm、

〈製造粒度・梱包仕様〉

	#80	#140	#170	#230	#270	#325	#400	#600	#800	#1000
製造粒度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
色	ブラック	グリーン	ホワイト	ブルー	バイオレット	オレンジ	モスグリーン	スカイブルー	イエロー	レッド
受注単位	1枚									



エメリー研磨紙

〈特長〉

一般的な研磨紙で、主として金属の研磨に使用します。

〈仕様〉

製品名	エメリー研磨紙
基材	洋紙
研磨材	AE(人造エメリー)
接着剤	G/G(グルーボンド)・・・乾式用

〈規格サイズ〉230mm×280mm

〈製造粒度・梱包仕様〉

	#60	#80	#100	#120	#150	#180	#200	#220	#240	#280	#320	
製造粒度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	#400	#500	#600	#700	#800	#900	#1000	#1200	#1500	#2000	#3000	#4000
製造粒度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1冊	50枚											



ポリマール® シート

[研磨つや出し布]

PAT.NO.1073685

〈特長〉

- ・一時的につやを出すシリコンクロスやほりを取る化学ぞうきんとは違い、布に含ませた「超微粒子研磨材」と「つや出し剤」との複合効果によって真の光沢を生み出します。
- ・品物を傷つけたりすることなく、最高の光沢を生み出します。
- ・品物にみがかき汚れを残さないドライタイプです。
- ・あらゆる材質の品物をみがくことができます。
- ・両面ともご使用いただけます。適当なサイズに切ってお使いいただくこともできます。

〈仕様〉

製品名	ポリマールシート
タイプ	イエロー、ブルー
基材	綿布(ネル)
研磨材	A(焼成アルミナ)
※イエロー:ハードタイプ・小さなキズ取りつや出し用、ブルー:ソフトタイプ・汚れ取りつや出し用	

〈規格サイズ〉125mm×195mm 〈梱包仕様〉・1袋1枚入(1箱100枚入)

〈ご注意〉

- ・水洗いできません。黒くなくても、効力はほとんど変わりません。
- ・メガネ、カメラなどのレンズには使用いただけません。
- ・金メッキ、銀メッキ製品の場合はみがき過ぎないようにご注意ください。
- ・深いキズなどの除去には不適當です。