


減速ジョイント JT-03<ミニエイト用>《パワー3.8倍/回転1/3.8》

- ハンドピースおよびモーターとの脱着がロックリングによりワンタッチで行えるため素早い交換ができます。
- モーター内蔵式と異なり色々な応用が可能です。

- 用途
 - 低回転でハイトルクを必要とするとき
 - ラッピング加工など低速回転を必要とするとき

- 仕様 減速比 1:3.8

最高許容入力回転数 30,000R.P.M以下でご使用下さい。



フットコントローラ

各モーターの回転数の範囲内で無段変速が出来ます。

- 適応機種
ミニエイト FC-60N



フットスイッチ

回転を足元でON-OFFしたい時に使います。

- 適応機種
ミニエイト FS-65N



延長コード

モーターコードを長くしたい時に使います。

- 適応機種

| | | |
|--------|----|--------------|
| ミニベン | 共通 | (1.5m) EC-01 |
| ゴールドII | | |
| ミニエイト | 共通 | (3m) EC-02 |
| ミニベン | | |
| ゴールドII | | |
| ミニエイト | 共通 | (5m) EC-03 |
| ミニベン | | |
| ゴールドII | | |



フットスイッチ(電源側用)

フットスイッチのプラグをAC100Vに差し込み、パワーユニットのプラグをフットスイッチのコンセントアダプタに差し込み使います。

- 適応機種
ミニベン FS-12
L-JK
ゴールドII



小径アジャストチャック AT-08

φ0.3~φ0.8mm までの径のチャッキングが出来ます。

- 適応機種
※φ3 コレットを使用した全機種に使用できます。

軸径φ3mm