



MA032・40

型番	A	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	B	BB	BC	BD	CA	CB	CC	CD	CE	質量kg
32	122	79.5	42.5	25	54.5	60	30	85	18	70	35	24	64	75	50	6.0	7.0	6.0	1.4
40	137	87	50	25	62.0	70	40	100	18	86	43	36	80	90	64	7.0	7.0	7.0	2.4

型番	H	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	E	FF	FG	G	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH
32	110	44	32	34	20	60	38	16	7.0	3.0	4.0	15	24	40	45	17.3	5.0	24	22
40	135	55	40	40	21	72.5	47.5	19	7.0	3.0	4.0	20	30	50	55	22.8	6.0	28	30

取付面別取付寸法表

型番	a面側			b面側			cとd面側			eとf面側		
	厚み	取付ピッチ	適用ボルト数・サイズ	厚み	取付ピッチ	適用ボルト数・サイズ	厚み	取付ピッチ	適用ボルト数・サイズ	厚み	取付ピッチ	適用ボルト数・サイズ
32	16	30×50	4-M6	20	24×75	4-M6	6	60×98	4-M6	6	24×98	4-M6
40	19	40×60	4-M6	21	36×90	4-M6	7	70×120	4-M6	7	36×120	4-M6