

■外形寸法図


ブーツ保護有り

コンタクトφ5平面超硬 (-D)
ブーツ保護上向き用 スキマなし (U)

P11DDB-DU (B : NC)

P11DMB-DU (B : NC)


ストローク3mm



P11EDB-DU (B : NC)

P11EMB-DU (B : NC)


ストローク5mm



P11GDB-DU (B : NC)

P11GMB-DU (B : NC)

ストローク2mm



動作表示用LED (-LD)

LEDランプ

