

■外形寸法図

外形 M5 / φ5	<p>CSJ055A (A : NO)</p> <p>樹脂</p> <p>M5×0.5 7 7.7 2.4 材質: BsBM 処理: Niメッキ 品番: S629</p>	<p>CSJS50A (A : NO)</p> <p>樹脂</p> <p>φ5^{-0.008}/_{-0.020} 材質: BsBM 処理: Niメッキ 品番: S629</p>
	<p>CS065A (A : NO)</p> <p>樹脂 (二面巾)</p> <p>M6×0.5 8 9.2 3.2 材質: BsBM 処理: Niメッキ 品番: S630</p>	<p>CSS60A (A : NO)</p> <p>樹脂</p> <p>φ6^{-0.008}/_{-0.020}</p>
外形 M6 / φ6	<p>CSS60B (B : NC)</p> <p>樹脂</p> <p>φ6^{-0.008}/_{-0.020}</p>	<p>CS067A (A : NO)</p> <p>樹脂</p> <p>M6×0.75 8 9.2 3.2 材質: BsBM 処理: Niメッキ 品番: S630B</p>
	<p>CS067B (B : NC)</p> <p>樹脂 (二面巾)</p> <p>M6×0.75 8 9.2 3.2</p>	<p>CSS80A (A : NO)</p> <p>樹脂 (六角部)</p> <p>φ8^{-0.008}/_{-0.020}</p>
外形 M8 / φ8	<p>CSP087A-A (A : NO)</p> <p>CSP087B-A (B : NC)</p> <p>樹脂 (二面巾)</p> <p>M8×0.75 7</p>	<p>CS087A (A : NO)</p> <p>樹脂 (二面巾)</p> <p>M8×0.75 10 11.5 3.2 材質: BsBM 処理: Niメッキ 品番: S628B</p>
	<p>防水形 (IP67)</p>	<p>ロングストローク形 (ストローク5mm)</p> <p>CSK087A (A : NO)</p> <p>CSK087B (B : NC)</p> <p>樹脂 (二面巾)</p> <p>M8×0.75 7</p>