

デジタルハンディ風杯式風速計 MAX MIN 防水

AM-4220



屋外の風速測定に、高信頼性のある風杯式風速計

- IP65防水・防塵タイプ
- 最大/最小値データホールド
- 100ポイントメモリー機能付

表示	3.5桁LCD表示			
センサ	カップペーン式			
測定機能	測定単位	測定範囲	分解能	測定精度
	m/s	0.9~35.0	0.1	±(2%+0.2)
	km/h	2.5~126.0	0.1	±(2%+0.8)
	Knot	1.4~68.0	0.1	±(2%+0.4)
	ft/min	144~6895	1	±(2%+40)
	mile/h	1.6~78.2	0.1	±(2%+0.4)
付属品	ハードケース・取説・電池			
電源	単4×4			
寸法・重量	40(W)×190(H)×32(D)mm 約180g カップペーン 135mmΦ(回転径)			

希望小売価格 **¥34,650** (税込) [税抜 ¥33,000] JANコード/4986702201920

ポケットサイズマルチ風速・風量計 DATA HOLD MAX MIN

SP-82AT



軽量・小型設計で
携帯に便利

- 1台で風速・風量・温度の測定が可能
- 土木・建築・空調設備の保守点検に最適
- データホールド・MAX/MIN値表示機

測定範囲	風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃
分解能	風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃
精度	±3%F,S
使用環境	0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
電源	CR-2032×1 消費電流:約DC5mA
寸法・重量	45(W)×120(H)×20(D)mm 約160g

希望小売価格 **¥14,490** (税込) [税抜 ¥13,800] JANコード/4986702302412

デジタル回転計 MAX MIN AUTO OFF

DT-2268

接触・非接触の両機能付。モーター・ファン・ギアポンプ・遠心分離機の回転測定に



- 多機能、非接触(RPM)と接触(RPM、m/min、ft/min)の一体型デジタル回転計。非接触で、5~99,999RPM、接触で0.5~19,999RPMまでの広い測定レンジ
- 最終測定値、最大測定値、最小測定値を自動的にメモリーし、任意に呼び出し表示
- 堅牢なABSプラスチックケースを使用し、優れた耐久性

表示	5桁LCD表示、単位及び機能表示付	
測定範囲	非接触式(5~99,999rpm) 接触式(0.5~19,999rpm) 周速:m/min.:0.05~1,999,9m/min. ft/min.:0.2~6,560ft/min.	
分解能	RPM:0.1RPM(<1,000RPM)、1RPM(≥1,000RPM) m/min.:0.01m/min.(<100m/min.)、0.1m/min.(≥100m/min.) ft/min.:0.1ft/min.(<1,000ft/min.)、1ft/min.(≥1,000ft/min.)	
精度	RPM:±(0.05%+1dgt) 周速:±(0.05%+1dgt)	
使用環境条件	0~50℃ 80%RH以下	
メモリー	最終値/最大値/最小値	
電源	1.5V(UM-3)×4本	
消費電力	非接触式:約53mA DC 接触式:約10mA DC	
寸法・重量	75(W)×215(H)×38(D)mm 約260g(電池別)	
付属品	携帯ケース、反射テープ、ポジティブRPM接触子、ネガティブRPM接触子、周速用接触子、取扱説明書	

希望小売価格 **¥31,290** (税込) [税抜 ¥29,800] JANコード/4986702201760

デジタルフォースゲージ

FG-5005



引張、圧縮の
両方向の測定

- 高精度、高分解能、再現性に優れる
- バックライト付き
- 表示方向の切り換え
- 測定に便利な本格的なスタンド(別売)

表示	5桁、LCD、単位:g、oz、Newton、表示間隔:Fast(0.2秒)、Slow(0.6秒)	
測定範囲	0~5,000g/176.4oz/49.03Newton	
精度	±(0.4%+1dgt) ※23℃±5℃にて	
最小表示	最小表示:3g/0.10oz/0.03Newton	
表示分解能	表示分解能:1g/0.05oz/0.01Newton	
使用環境	0~50℃、80%RH以下	
付属品	単3乾電池×6、ハードケース、平面アダプタ、フックアダプタ、円錐アダプタ、ノミ形アダプタ、120mm延長用アーム、取説、保証書	
電源	単3乾電池×6、消費電流:約DC24mA(電池)、ACアダプタ(別売)	
寸法・重量	90(W)×215(H)×45(D)mm 約600g(電池含む)、固定穴付	

希望小売価格 **¥52,290** (税込) [税抜 ¥49,800] JANコード/4986702202477

別売品 フォースゲージ用テストスタンドセット FS-1001+WG-01
¥115,500(税込) [税抜 ¥110,000]
専用ACアダプタ