

デジタル溶存酸素計

DO-5509



スイッチ1つで溶存酸素の計測が可能。学校教材に最適
●ポーラログラフ式センサ採用 ●水フィルターのチェックに
●学校・研究所・工場などに

測定原理	ポーラログラフ式
測定範囲	0-20mg/L
最小目盛	0.1mg/L
表示精度	±0.4mg/L
電源	006P(9V)×1
寸法・重量	70(W)×131(H)×25(D)mm 約350g プローブ長:Φ28×190mm ケーブル長:約4m
付属品	溶存酸素プローブ・電解液・電池・取説

希望小売価格 ¥36,750 (税込) [税抜 ¥35,000] JANコード/4986702201685
別売品 溶存酸素プローブOXPB-09 20,790円(税込)
ダイヤフラム付きスベアヘッドOXHD-04 2,625円(税込)
溶存液OXEL-03 2,625円(税込) ※P56参照

デジタル溶存酸素計



DO-5510HA



気中酸素・溶存酸素の計測が可能

●ポーラログラフ式センサ採用 ●自動温度補正機能
●データホールド機能 ●最大・最小値ホールド ●ハードケース付

測定原理	ポーラログラフ式		
	測定範囲	分解能	精度
溶存酸素(DO)	0-20mg/L	0.1mg/L	±0.4mg/L
気中酸素(O2)	0~100.0%	0.1%	±0.7%
温度(℃)	0~50℃	0.1℃	±0.8℃
電源	006P(9V)×1		
寸法・重量	78(W)×180(H)×32(D)mm 約335g プローブ長:Φ28×190mm ケーブル長:約4m		
付属品	溶存酸素プローブ・ダイヤフラム・電解液・電池・取説・ハードケース		

希望小売価格 ¥49,350 (税込) [税抜 ¥47,000] JANコード/4986702201852
別売品 溶存酸素プローブOXPB-11 27,090円(税込)
ダイヤフラム付きスベアヘッドOXHD-04 2,625円(税込)
溶存液OXEL-03 2,625円(税込) ※P56参照

高精度デジタル残留塩素計

EW-520



CL測定の基本機能を備えた
低コスト、高精度モデル

●洗浄しやすい平面電極採用
●測定結果メモリー機能(各センサー50件)
●次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応
●完全防水(防水保護等級IP67準拠)

CL測定表示範囲	0.00~2.00mg/L
CL校正機能	範囲0.10~1.50mg/L
電源	DC6V 単4アルカリ乾電池(LR03)4本・連続約150時間
寸法・重量	82(W)×202(H)×37(D)mm 約250g
付属品	CLセンサ(EW-521CS)、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、電池、取説

希望小売価格 ¥42,000 (税込) [税抜 ¥40,000] JANコード/4904785652002

デジタル塩分濃度計



YK-31SA



10%の高濃度塩分濃度計

●フロントパネル部防水仕様 ●自動温度補正機能
●データホールド機能 ●電池消耗表示機能 ●表示単位:%weight

ディスプレイ	21.5mm 4桁LCD(デジタル表示)
測定範囲	0.01~10.00%の塩分濃度(%weight)
表示分解能	0.01%の塩分濃度
精度	±0.5%の塩分量(23±5℃にて)
温度補正	0~50℃(自動)
表示間隔	0.4秒/回
電源	006P(9V)×1
消費電力	約5mA
使用環境	0~50℃ 80%RH以下
寸法・重量	本体68(W)×200(H)×30(D)mm 約270g(電池を含む) プローブ長:Φ22×120mm・ケーブル長:約1.2m
標準付属品	電池・プローブ×1・取説

希望小売価格 ¥25,725 (税込) [税抜 ¥24,500] JANコード/4986702201937