

デジタルペン型PHメータ

DATA HOLD MAX MIN テーダ ログ 防水

PH-222

ペンタイプ一体型の小型pHメータ



- 自動温度補正付で、スマートなフォルム
- 防水構造(IP-67)対応
- データホールド機能、最大・最小値読
- データログ機能付(100pts)
- pH4、pH7基準液(50mℓ)付属

希望小売価格 ¥ 11,550 (税込) [税抜 ¥11,000]
JANコード/4986702202323

別売品 PH-04:pH04基準液 1,890円(税込)
PH-07:pH07基準液 1,890円(税込)※P56参照
PE-12:pH電極 7,140円(税込)

セ ン サ	pH:ガラス電極、温度:サーミスタ
測 定 範 囲	pH:0~14pH、温度:-5~80℃
本 体 精 度	pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃
表 示 分 解 能	pH:0.01pH、温度:0.1℃
デ ィ ス プ レ イ	3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回
温 度 補 正 等	自動キャリブレーションpH4、7、10、 センサ入力インピーダンス10 ¹² Ω以上
デ ー タ ロ グ	100pts(最大)
使 用 環 境	0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃
電 源	単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA
寸 法 ・ 重 量	40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g(電池含む) プローブ長:Φ10×128mm・ケーブル長:128mm
付 属 品	単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、 pH7基準液×1、取説

ペン型デジタル導電率計

PCD-431



携帯に便利なコンパクトサイズの導電率計
防塵・防水規格IP67対応

- 導電率と温度を同時表示
- MAX/MIN値表示・ホールド機能
- 自動温度補正機能
- オートパワーオフ機能

希望小売価格 ¥ 17,640 (税込) [税抜 ¥16,800]
JANコード/4986702302443

測 定 対 象	導電率・TDS・温度
対 象 レ ン ジ	導電率:2000μS/cm・20.00mS/cm TDS:2000ppm・20000ppm
サ ン プ リ ン グ	約0.8秒
自 動 温 度 補 正	0~60℃の範囲内
使 用 環 境	0~50℃ 80%RH以下
電 源	単4×4
寸 法 ・ 重 量	40(W)×190(H)×40(D)mm 約170g
付 属 品	取説、電池

	レンジ	測定範囲	分解能	精度
導 電 率	2000μS/cm	0~2000μS/cm	1μS/cm	±(3%F.S.+1dgt)
	20.00mS/cm	2~20.00mS/cm	0.01mS/cm	
T D S	2000ppm	0~1320ppm	1ppm	±(3%F.S.+1dgt)
	20000ppm	1320~13200ppm	10ppm	
		0~60℃	0.1℃	

ペン型デジタル塩分濃度計

PSA-311



携帯に便利なコンパクトサイズの塩分濃度計
防塵・防水規格IP67対応

- MAX/MIN値表示・ホールド機能
- 自動温度補正機能
- オートパワーオフ機能

測 定 対 象	塩分濃度
測 定 範 囲	0~12%
分 解 能	0.01%
精 度	0.5%F.S
サ ン プ リ ン グ	約0.8秒
自 動 温 度 補 正	0~50℃の範囲内
使 用 環 境	0~50℃ 80%RH以下
電 源	単4×4
寸 法 ・ 重 量	40(W)×190(H)×40(D)mm 約170g
付 属 品	取説、電池

希望小売価格 ¥ 24,150 (税込) [税抜 ¥23,000] JANコード/4986702302450

ペン型デジタル純水メータ

PWA-301



携帯に便利なコンパクトサイズの純水メータ
防塵・防水規格IP67対応

- 導電率により水の純粋度を測定
- MAX/MIN値表示・ホールド機能
- 自動温度補正機能
- オートパワーオフ機能

測 定 対 象	純水度
測 定 範 囲	0~1999μS
分 解 能	1μS
精 度	±(3%+1dgt)
サ ン プ リ ン グ	約0.8秒
自 動 温 度 補 正	0~50℃の範囲内
使 用 環 境	0~50℃ 80%RH以下
電 源	単4×4
寸 法 ・ 重 量	40(W)×190(H)×40(D)mm 約170g
付 属 品	取説、電池

希望小売価格 ¥ 18,900 (税込) [税抜 ¥18,000] JANコード/4986702302467