

デジタル風速計

デジタル風速計



AM-4214SD



SDスロット搭載したデータロガ風速計風速(熱線式) + 熱電対温度計(type k/J) 測定可能

- SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
- k/J型熱電対センサーで温度測定可能(センサー別売)
- 多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
- バックライト付きで暗所での測定に便利
- USB/RS232Cインターフェースにも対応(別売)
- 5m延長ケーブルを使用し、本体と付属のケーブル間を延長可能。(別売)

セ ン サ	風速:熱線式 温度:サーミスタ熱電対(k・Jタイプ)(別売)
測 定 範 囲	風速:0.2~25.0m/s, 温度:0~50°C, k熱電対:-50~1300°C, J熱電対:-50~1200°C
精 度	風速:m/sモード時 ±(5%+0.1)rdg, サーミスタ温度:±0.8°C
表 示 分 解 能	風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s, 5.1~25.0m/s 0.1m/s, サーミスタ温度:0.1°C
デ ー タ 出 力	SDカード/RS-232C/USB出力
使 用 環 境	温度0~50°C 湿度10~85%RH
寸 法 ・ 重 量	68(W)×177(H)×45(D)mm・約489g プローブ:Φ12×280~940mm
電 源	UM3, AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)
標 準 付 属 品	SDカード(4G)・ハードキャリングケース・電池・取説

希望小売価格 ¥59,800 (税抜) JANコード/4986702202354

別売品 k熱電対センサー/専用ACアダプタ/USBケーブル:型式USB-01/
RS232Cケーブル:型式UPCB-02/専用ソフト:型式SW-U801-WIN
/5m延長ケーブル:型式EXCB-05 ※P60・61参照

デジタル風速計



AM-4207SD



SDスロット搭載したデータロガ風速計風速 + 熱電対温度計(type k/J) 測定可能

- SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
- k/J型熱電対センサーで温度測定可能(センサー別売)
- 多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
- バックライト付きで暗所での測定に便利
- USB/RS232Cインターフェースにも対応(別売)
- 5m延長ケーブルを使用し、本体と付属のケーブル間を延長可能。(別売)

セ ン サ	風速:ベーン式 温度:サーミスタ熱電対(k・Jタイプ)(別売)
測 定 範 囲	風速:0.4~25.0m/s, 温度:0~50°C, k熱電対:-50~1300°C, J熱電対:-50~1200°C
精 度	風速:±2%+0.2dgt m/s, サーミスタ温度:±0.8°C, k熱電対:±(0.4C+0.5C)
表 示 分 解 能	風速:0.1m/s, サーミスタ温度:0.1°C, k/J熱電対:0.1°C
デ ー タ 出 力	SDカード/RS-232C/USB出力
使 用 環 境	温度0~50°C 湿度10~85%RH
寸 法 ・ 重 量	68(W)×177(H)×45(D)mm・約489g プローブ:Φ72mm
電 源	UM3, AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)
標 準 付 属 品	SDカード(4G)・ハードキャリングケース・電池・取説

希望小売価格 ¥39,000 (税抜) JANコード/4986702202361

別売品 k熱電対センサー/専用ACアダプタ/USBケーブル:型式USB-01/
RS232Cケーブル:型式UPCB-02/専用ソフト:型式SW-U801-WIN
/5m延長ケーブル:型式EXCB-05 ※P60・61参照

SDデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計

AM-4224SD



1台で風速・風量・温度・湿度・露点を測定

- 伸縮プローブで高所の測定
- SDカードをPCに挿入して簡単データ編集
- 5m延長ケーブルを使用し、本体と付属のケーブル間を延長可能。(別売)

別売品 5m延長ケーブル:型式EXCB-05
※P57参照

セ ン サ	風速/風量:熱線式 温度:サーミスタ, k熱電対(別売) 湿度:薄膜静電容量センサー
測 定 範 囲	風速:0.2~25.0m/s 風量:0~45000m ³ /min 温度:0~50°C 湿度:5~95%RH
分 解 能	風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s, 5.1~25.0m/s 0.1m/s 風量:0.001m ³ /min 温度:0.1°C 湿度:0.1%RH
精 度	風速:m/sモード時 ±(5%+0.1)rdg 温度:±0.8°C 湿度:±(3%rdg+1%RH) それ以外は±3%RH
デ ー タ ロ ガ	1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600 秒間隔、または手動で99ポイント
デ ー タ 出 力	SDカード/USB/RS232
そ の 他 機 能	データホールド、最大/最小値、バックライト
使 用 環 境	0~50°C 85%RH以下
電 源	単3電池×6
寸 法 ・ 重 量	73(W)×182(H)×47.5(D)mm 約347g プローブ:Φ12×280~940mm
付 属 品	熱線式センサープローブ、温湿度プローブ、SDカード(4GB)、電池、取説

希望小売価格 ¥59,800 (税抜) JANコード/4986702302429

デジタル風速計

AM-4200



軽量小型ハンディタイプ

- セパレートタイプセンサー(コード長1m)
- LO BAT表示機能
- 専用ケース付

測 定 範 囲	0.8~30m/s, 2.8~108km/h 1.6~58knots/160~5900ft/min
精 度	±(3%+2dgt)
セ ン サ	風車式
使 用 温 度	0~50°C・Max 80%RH
付 属 品	電池・携帯ケース・取説
電 源	006P(9V)×1
寸 法 ・ 重 量	73(W)×180(H)×23(D)mm 約380g プローブ:Φ72mm

希望小売価格 ¥22,000 (税抜) JANコード/4986702201555