

## 給湯用銅管継手

### 銅管エルボアダプタ

M148A MB




寸法 (G×d)	L	価格	入数
1/2×12.7	40	640	50/250
1/2×15.88	40	640	50/250
3/4×15.88	45	900	50/250
3/4×22.22	50	980	50/250

※材質：本体/リン酸被膜、パッキン/ノンアスベスト

### 銅管ソケットアダプタ

M150A MB



寸法 (G×d)	L	価格	入数
1/2×9.52	24	600	50/250
1/2×12.7	33	380	50/250
1/2×15.88	35	400	50/250
1/2×22.22	40	520	50/250
3/4×15.88	34	520	50/250
3/4×22.22	38	600	50/250
1×28.58	50	1,240	25/125

※材質：本体/リン酸被膜、パッキン/ノンアスベスト

### 銅管外ネジソケット(青銅棒)

M154G MB



寸法 (R×d)	L	価格	入数
1/2×12.7	30	350	50/300
1/2×15.88	30	360	50/300
1/2×22.22	35	660	50/300
3/4×22.22	36	660	50/200

※材質：青銅製

### 銅管用火なし継手

M150HN MB



#### 注意

※ナマシ銅管は管がやわらかい性質のため、施工上微妙な絞リ  
ナットの締付トルク加減が必要ですので、ソロバンイン  
ダグ式継手の使用は、なるべく避けてください。  
※ナマシ銅管に使用の際は必ず軟質銅管用スリーブ  
M154RK-S(167頁)を使用してください。

#### 施工例



寸法	L	G	d	価格	入数
12.7	58	1/2	12.9	940	20/100
15.88	61	3/8	16.1	1,160	20/100

※材質：本体/黄銅製

### 銅管外ネジソケット

M154GS MB



寸法 (R×d)	L	価格	入数
1/2×12.7	32	480	50/200
1/2×15.88	33	480	40/400
1/2×22.22	37	700	30/300
3/4×22.22	39	800	20/200

※材質：青銅製

### 銅管ユニオン

M153K MB




寸法 (d)	L	価格	入数
15.88	37	930	30/300
22.22	48	1,640	15/150
28.58	59	2,980	10/100
34.92	67	6,160	6/60
41.28	74	9,540	5/50
53.98	88	15,600	5/50

※材質：本体/黄銅製  
※銅管ユニオンは点検や増設の作業等のできる場所で使用してください。

### 銅管外ネジユニオン

M153G MB



寸法 (d)	R	L	価格	入数
15.88	1/2	52	1,740	30/300
22.22	3/4	65	2,480	10/100
28.58	1	72	3,920	7/70

※材質：本体/黄銅製  
※銅管ユニオンは点検や増設の作業等のできる場所で使用してください。

### フレキ用銅管外ネジアダプタ

M154F MB



寸法 (G×d)	L	価格	入数
1/2×12.7	28	360	50/300
1/2×15.88	28	360	50/300
1/2×22.22	36	660	50/200
3/4×22.22	36	660	50/200

※材質：青銅製

### 銅管内ネジユニオン

M153E MB




寸法 (d)	Rc	L	価格	入数
15.88	1/2	50	1,740	30/300
22.22	3/4	61	2,560	10/100
28.58	1	72	4,080	7/70

※材質：本体/黄銅製  
※銅管ユニオンは点検や増設の作業等のできる場所で使用してください。

### 銅管FCユニオン

M153Z MB ●ろう付の際はユニオンパッキンの熱焼にご注意ください。



寸法 (d)	Rc	L	価格	入数
15.88	1/2	44	2,020	15/150
22.22	3/4	53	2,700	10/100
28.58	1	59	4,220	10/100
34.92	1 1/4	65	6,520	6/60
41.28	1 1/2	70	8,540	5/50
53.98	2	84	13,600	4/40

※材質：本体/黄銅製、パッキン/DNRユニオンパッキン/ナイロン66  
※銅管ユニオンは点検や増設の作業等のできる場所で使用してください。

### 銅管BCユニオン

M153ZB MB ●ろう付の際はユニオンパッキンの熱焼にご注意ください。



寸法 (d)	Rc	L	価格	入数
15.88	1/2	43	2,800	10/100
22.22	3/4	52	4,020	10/80

※材質：本体/黄銅製、パッキン/ノンアスベスト、ユニオンパッキン/ナイロン66  
※銅管ユニオンは点検や増設の作業等のできる場所で使用してください。