

オートテスター

MBV133 MB

実用新案登録済

※写真は13です。(20は丸)



配管後の水圧テストがゲンと効率UP!

管内のエア抜き・検査後の水抜きが自動で行えます。

▲ 使用上の注意

- ※コシ、異物が入っていない清水をご使用ください。
- ※テスト終了後は必ず空気を抜いてください。
- ※配管で、使用しないでください。
- ※過度な使用はしないでください。
- ※手動ポンプ用です。

寸法	d	L	価格	入数
13	G ^{1/2}	75	480	30/150
20	G ^{3/4}	65	620	25/250

※材質:PP
※取付レンチ 13(対応12)・20(対応12-16)



テストプラグ

V133P MB



●工事中、水栓ソケット継手等を保護するプラグです。

寸法	d	D	L	価格	入数
13	G ^{1/2}	29	71.5	98	100/600
20	G ^{3/4}	32	71.5	140	50/300

※材質:PP
※取付レンチ 13(対応12)・20(対応12-16)

キスプラグ

V133



●工事中、水栓ソケット継手等を保護するプラグです。

寸法	価格	入数
13	100	100/600
20	160	50/300
25	500	50

※色はレッド(赤)・13のみのブルーもありです。
※材質:ABS

アルミテストプラグ

V133A



●工事中、水栓ソケット継手等を保護するプラグです。

寸法	価格	入数
13	280	50/300
20	580	50/200

※材質:アルミ

ブループラグ

V133BP

●工事中、水栓ソケット継手等を保護するプラグです。



シールテープ不要
コア継手対応

メーカー価格につき、掛率が異なります。ご注意ください。

寸法	価格	入数
13	235	100/600
20	295	100/300

※材質:本体/PPM
※Oリング品番:V133BP-P

メリットプラグ

MRH2

●漏水混合栓の取付時に面間寸法を決めると同時に水栓ソケットなどを保護します。




▲ 注意

※製品に表示の寸法はインチ表示を2ミリ表示に変えた寸法です。
100→102mm 75→76mm 50→51mm
混合水栓取付穴 2吋用→102mm
6吋用→152mm
8吋用→204mm
施工時の採寸にはご注意ください。

価格	入数
2,200	5/30

公団型化粧プラグ

M133A MB



寸法	d	D	H	価格	入数
13	R ^{1/2}	51	15	790	20/300
20	R ^{3/4}	51	15	1,200	20/300
25	R1	50	14	2,560	10

※材質:緑水色/青銅製
※25は形状が異なります。

フラット型予備給水栓プラグ

M133F MB



寸法	価格	入数
13	900	10/120

※材質:黄銅製クロームメッキ
※施工には、六角棒レンチ(12mm)が使用できます。

予備給水栓プラグ

M133K MB



寸法	d	D	H	価格	入数
13	PJ ^{1/2}	45	13	690	20/120
20	PJ ^{3/4}	45	12	920	20/120
25	PJ1	50	13	2,100	10/60

※材質:黄銅製クロームメッキ