


ツギタシソケット

このページの黒文字価格は標準が異なります。ご注意ください。

注意 ※ツギタシソケットを2ヶ以上連続した配管はしないでください。漏れの原因になります。



ツギタシソケット

M137K MB



寸法×L	価格	入数
13×10	220	100/400
13×15	220	100/400
13×20	260	80/320
13×22.5	270	70/280
13×25	280	60/240
13×30	340	50/200
13×35	550	40/160
13×40	550	40/160
13×45	820	30/120
13×50	890	30/120

※材質：黄銅製
※Lは長さ(ネジ部含まず)



鍛造ツギタシソケット

M137TK MB



寸法×L	価格	入数
13×10	240	50/400
13×15	250	50/400
13×20	280	40/320
13×22.5	310	35/280
13×25	330	30/240
13×30	360	25/200
13×35	610	20/160
13×40	630	20/160
13×45	900	15/120
13×50	980	15/120

※材質：黄銅製
※Lは長さ(ネジ部含まず)



砲金ツギタシソケット

M137S MB



寸法×L	価格	入数
13×15	550	100/400
13×20	640	80/320
13×25	720	60/240
13×30	800	50/200
13×40	1,060	40/160

※材質：青銅製
※Lは長さ(ネジ部含まず) ※取付レンチ対応13
※日本規格適合規格証付 認証登録番号 G-333



ツギタシソケット

M137A MB



寸法×L	価格	入数
20×15	430	60/360
20×20	500	50/300
20×25	580	40/240
20×30	680	30/180
20×35	750	25/150

寸法×L	価格	入数
20×40	1,000	20/120
20×50	1,200	15/90
25×15	710	25/150
25×20	860	20/120
25×25	900	20/120
25×30	1,060	15/90
25×35	1,400	15/90
25×40	1,460	10/60
25×50	1,700	10/60
30×15	1,960	10/60
30×20	2,240	10/60
30×25	2,500	10/60
30×30	2,780	10/60

寸法×L	価格	入数
30×40	3,600	8/48
30×50	4,460	6/36
40×25	8,800	5/30
40×30	9,480	5/30
40×40	12,200	5/30

■買得

寸法×L	G	PJ	価格	入数
20×13×15	3/4	1/2	610	60/360
20×13×20	3/4	1/2	700	50/300
20×13×25	3/4	1/2	860	40/240
20×13×30	3/4	1/2	960	40/240

※材質：黄銅製 ※Lは長さ(ネジ部含まず)

砲金ツギタシソケット(六角)

M141S MB



寸法×L	価格	入数
13×20×20	580	100/400
13×20×25	640	80/320
13×20×30	780	70/280
13×20×35	850	60/240
13×20×40	930	50/200
13×20×45	1,080	40/160
13×20×50	1,200	40/160

※材質：青銅製 ※Lは全長です。

偏芯ツギタシソケット

M138S MB



寸法	L	価格	入数
13×5	47	800	30/180
13×10	47	820	25/150
13×15	47	850	25/150
13×20	48	1,080	25/150
13×25	48	1,280	25/150
20×5	43	1,300	15/90
20×10	44	1,400	15/90
20×15	45	1,440	15/90
20×20	48	1,800	15/90
20×25	50	2,020	15/90
25×5	56	4,320	10/60
25×10	56	4,320	10/60
25×15	56	4,320	10/60
25×20	56	4,320	10/60
25×25	56	4,320	10/60

※材質：黄銅製 ※Lは全長です。

全ネジツギタシソケット

M141A MB



寸法	価格	入数
13×20×150	1,520	8/48

※材質：黄銅製 ※必要な長さに切断して使用します。
※内ネジソケットに変換する時に使用します。

六角棒レンチ

M136L MB




寸法(外径W)	適用	L	H	価格	入数
12	13	125	45	540	20
16	20	153	57	1,140	10
22	25	200	80	3,060	5

※材質：黄銅製

注意 対応を確認して使用してください。
メーカーによって合わない場合があります。

ツギタシソケット引張りエキストラクター

DSK132-4



●錆びて折れてしまった給水管や、六角穴のないツギタシソケットを取り外す時に大変便利です。

寸法	適用	価格	入数
13	13	2,780	3
16	20	3,920	3
20	25	5,260	3