

砲金外ネジチース 上ナット付

M149GBN MB



寸法	価格	入数
13	1,640	10/120

◎材質: 本体・青銅製

砲金外ネジチース 横ナット付

M149GAN MB



寸法	価格	入数
13	1,840	10/120

◎材質: 本体・青銅製

砲金外ネジチース

M149GMN MB



寸法	価格	入数
13	1,300	10/200

◎材質: 青銅製

砲金内ネジチース 横ナット付

M149GMMN MB



寸法	価格	入数
13	2,200	10/150

◎材質: 本体・青銅製

砲金長ニップル

M155MMN MB



■10A

寸法×L	価格	入数
10×50	940	50
10×75	1,160	30
10×100	1,340	20
10×125	1,620	20
10×150	1,860	20

◎材質: 青銅製

■13A

寸法×L	価格	入数
13×50	1,020	50
13×65	1,160	50
13×75	1,280	50
13×100	1,500	20
13×125	1,820	40
13×150	2,080	30

■20A

寸法×L	価格	入数
20×50	1,740	30
20×65	1,820	50
20×75	1,920	40
20×100	2,240	20
20×125	2,600	20
20×150	2,960	20

■25A

寸法×L	価格	入数
25×50	2,240	10
25×65	2,760	10
25×75	3,300	10
25×100	4,140	10
25×125	5,480	5
25×150	6,280	5

■30A

寸法×L	価格	入数
30×75	6,200	1
30×100	8,000	1
30×125	9,800	1
30×150	10,600	1

■40A

寸法×L	価格	入数
40×75	7,800	1
40×100	10,200	1
40×125	11,380	1
40×150	12,800	1

■50A

寸法×L	価格	入数
50×75	9,800	1
50×100	12,800	1
50×125	15,600	1
50×150	17,200	1

砲金丸ニップル

M154MMN MB



寸法	L	価格	入数
10	30	540	10/100
13	34	580	10/100
20	37	660	10/100
25	41	1,040	5/50
30	46	1,660	5
40	53	2,080	5
50	57	2,960	5

◎材質: 青銅製

砲金六角ニップル

M154MN MB



寸法	L	価格	入数
10	30	610	10/300
13	41	610	10/300
20	44	810	10/200
25	52	1,640	5/100
30	46	1,800	5
40	53	2,400	5
50	57	3,320	5
65	76	9,160	1
75	81	12,000	1
13×10	32	600	10/300

寸法	L	価格	入数
20×13	45	1,120	10/200
25×13	38	1,700	5/25
25×20	39	1,700	5/25
30×20	44	2,240	5
30×25	46	2,240	5
40×25	51	3,600	5
40×30	52	3,600	5
50×30	54	4,600	5
50×40	57	4,600	5

◎材質: 青銅製

砲金キャップ

M154KMN MB



寸法	L	価格	入数
13	20	580	10/400
20	24	860	10/300
25	29	1,300	5/150

◎材質: 青銅製

キャップラ

M133PK MB

●キャップとプラグどちらの用途でも使用できます。



寸法	価格	入数
13	980	10/100

◎材質: 青銅製

砲金プラグ

M133MN MB



寸法	D	L	価格	入数
10	12	21	530	10/400
13	15	26	430	10/400
20	18	30	680	10/300
25	19	33	980	5/150

◎材質: 青銅製

砲金豆プラグ

M133MNP MB

六角対応12.3



寸法	H	価格	入数
13	15	470	10/100
20	17	850	10/100
25	20	1,400	5/50

◎材質: 青銅製
※施工には、六角棒(寸法12mm)が使用できます。