

エルボ

M148M MB



寸法	L	H	価格	入数
13	25	25	1,080	10/250
20	30	30	1,400	10/150
25	38	38	2,780	5/75
20×13	30	29	1,440	10/150
25×13	32	32	2,020	5/75
25×20	35	35	2,580	5/75

◎材質：青銅製クロームメッキ

エルボ(45°)

M148KM MB



寸法	L	価格	入数
13	20	1,160	10/200
20	24	2,080	10/150
25	30	3,020	5/75

◎材質：青銅製クロームメッキ

ストリートエルボ

M148MG MB



寸法	L	H	価格	入数
13	27	40	1,400	10/200
20	33	48	2,260	10/150
25	40	54	2,940	5/75

◎材質：青銅製クロームメッキ

チーズ

M149M MB




寸法	L	H	価格	入数
13	50	25	1,200	10/100
20	60	30	1,620	10/100
25	75	38	3,200	5/50
20×13	60	29	2,060	10/100
25×13	68	37	2,960	5/50
25×20	68	38	3,100	5/50

◎材質：青銅製クロームメッキ

ソケット

M150M MB




寸法	L	価格	入数
13	34	1,020	10/250
20	37	1,160	10/200
20×13	37	1,240	10/200
25	40	2,080	5/100
25×20	40	2,400	5/60

◎材質：青銅製クロームメッキ

ユニオン

M153M MB




寸法	L	価格	入数
13	41	3,160	10/100
20	50	4,480	10/80
25	58	6,620	10/40

◎材質：青銅製クロームメッキ

六角ニップル

M154M MB




寸法	L	価格	入数
13	41	810	10/300
20	44	1,020	10/200
25	52	2,000	5/100
20×13	45	1,400	10/200
25×13	38	2,640	5/25
25×20	39	2,640	5/25

◎材質：青銅製クロームメッキ

丸ニップル

M154MM MB




寸法	価格	入数
13	280	50

◎材質：青銅製クロームメッキ

プッシング

M154BM MB




寸法	L	価格	入数
20×13	25	990	10/300
25×13	28	1,460	5/150
25×20	28	1,520	5/150

◎材質：青銅製クロームメッキ

プラグ

M133M MB



寸法	D	L	価格	入数
13	15	25	680	10/400
20	17	29	890	10/300
25	19	33	1,220	5/150

◎材質：青銅製クロームメッキ □寸法は対径