

メッキ付継手

キャップ

M154KM MB



寸法	L	価格	入数
13	20	820	10 / 400
20	24	1,120	10 / 300
25	29	1,440	5 / 150

◎材質：青銅製クロームメッキ

六角キャップ

M154KM6 MB



寸法	H	W	価格	入数
13	10	23	280	10 / 150
20	16	29	360	10 / 100

◎材質：青銅製クロームメッキ+パッキン付

外ネジクロス

M149K MB



寸法	価格	入数
13	1,800	10 / 120

◎材質：青銅製クロームメッキ

外ネジクロス

M149GKM MB



寸法	価格	入数
13	2,000	10 / 120

◎材質：青銅製クロームメッキ

外ネジチース

M149G MB



寸法	価格	入数
13	1,580	10 / 200

◎材質：青銅製クロームメッキ

外ネジチース

M149GM1 MB



寸法	価格	入数
13	1,740	10 / 200

◎材質：青銅製クロームメッキ

外ネジチース 横ナット付

M149GA MB



寸法	価格	入数
13	1,660	10 / 120

◎材質：本体 / 青銅製クロームメッキ

外ネジチース 横ナット付

M149GAM MB



寸法	価格	入数
13	1,840	10 / 120

◎材質：本体 / 青銅製クロームメッキ

外ネジチース 上ナット付

M149GB MB



寸法	価格	入数
13	1,700	10 / 120

◎材質：本体 / 青銅製クロームメッキ

外ネジチース 上ナット付

M149GBM MB



寸法	価格	入数
13	1,900	10 / 120

◎材質：本体 / 青銅製クロームメッキ