



ミヤコ株式会社の
商標登録マークです。

ナット付アダプタ・ネジ変換アダプタ

袋ナット付アダプタ

S2VAA MB



寸法	L	価格	入数
13×27.5	27.5	660	30/300
13	39.5	730	10/100
13×55	55	860	5/50
20×30	30	900	15/150
20	41	1,100	10/50
20×13	38	980	10/50

◎材質：本体／黄銅製クロームメッキ
パッキン／EPDM
※20×13は袋ナットが13(G)です。

袋ナット付アダプタ メッキ無

S2VAAN MB



寸法	L	価格	入数
13×27.5	27.5	620	30/300
20×30	30	900	15/150

◎材質：本体／黄銅製
パッキン／EPDM

袋ナット付アダプタ

S2VAG MB

NEW



寸法	L	価格	入数
13	39.5	860	10/100
20	41	1,180	5/50
20×13	38	1,040	10/50

◎材質：本体／黄銅製クロームメッキ
パッキン／EPDM
※20×13は袋ナットが13(G)です。

両ナット付アダプタ

S2VAB MB




寸法	L	価格	入数
13	25	850	10/100
20	26	1,120	5/50
20×13	23	1,140	5/50

◎材質：本体／黄銅製クロームメッキ
パッキン／EPDM

フレキ用深型ニップル(給湯器用)

S2TEF MB



寸法	価格	入数
20×13	650	50/300

◎材質：本体／黄銅製クロームメッキ
パッキン／NBR

ネジ変換アダプタ

S2TEF-C MB

NEW



寸法	価格	入数
20×13	880	50/300

◎材質：本体／黄銅製クロームメッキ

ネジ変換アダプタ

S2TEF-A MB



寸法	L	価格	入数
13	31	690	10/100
20	36	1,040	10/100
NEW 13G×20Rc	33	1,080	10/100
NEW 20G×13Rc	34	1,200	10/100

◎材質：本体／黄銅製クロームメッキ
パッキン／EPDM

ネジ変換アダプタ

S2TEF-B MB



寸法	L	価格	入数
13	29	690	10/100
20	31	920	10/100
NEW 13R×20G	30	1,040	10/100
NEW 20R×13G	30	1,100	10/100

◎材質：本体／黄銅製クロームメッキ
パッキン／EPDM

ネジ変換アダプタ

S2TF-A MB



寸法	L	価格	入数
13	28	740	10/240
20	31	1,140	10/160
NEW 13G×20Rc	31	980	10/160
NEW 20G×13Rc	31	1,240	10/160

◎材質：本体／黄銅製クロームメッキ
パッキン／NBR

ネジ変換アダプタ選定表

	既存ネジ種 (現在付いているネジ)	変換ネジ種 (交換したいネジ種)	適合品番
ネジ変更の場合	外ネジ R(テーパ)	内ネジ G(平打)	S2TF-A
	外ネジ G(平打)	外ネジ Rc(テーパ)	S2TF-A
	外ネジ G(平打)	内ネジ R(テーパ)	S2TF-B
	内ネジ G(平打)	内ネジ Rc(テーパ)	S2TF-A
	内ネジ Rc(テーパ)	内ネジ G(平打)	S2TF-B
	サセネジの場合	外ネジ G ₁ (平打)	内ネジ G ₂ (平打)
内ネジ G ₁ (平打)		内ネジ G ₂ (平打)	S2TF
外ネジ R ₁ (テーパ)		外ネジ R ₂ (テーパ)	S2TF-C
内ネジ R ₁ (テーパ)		内ネジ R ₂ (テーパ)	S2TF-C
外ネジ Rc ₁ (テーパ)		内ネジ Rc ₂ (テーパ)	S2TF-C
内ネジ Rc ₁ (テーパ)		内ネジ Rc ₂ (テーパ)	S2TF-C

1 排水・通気金具
2 衛生設備関連器具
3 **パイプ・継手・配管用副資材**
4 給水栓・関連商品
5 バルブ
6 弁・継手・商品・保証材
7 配管作業具
8 燃料機器関連商品
9 消火栓・器具・部品
10 建築・設備用材料