

小型・汎用

DT series

カウンタLT10A(DT12/DT32)/LT11A(DT512)、
インターフェースユニットMG20に接続

DT512/12



- ステムφ8
- 保護等級(プローブ部)IP64:Pタイプ

12mm
ストローク



DT32



- ステムφ8
- 保護等級(プローブ部)IP64:P/PVタイプ

32mm
ストローク



DTゲージ(DT12N/P,DT32N/NV/P/PV)対応のインターポレータ

Interpolator

DTゲージと組み合わせることでさまざまな出力に変換できます。

MT13

- 分解能:1μm、5μm、10μm
- 出力信号:A/B相(アラーム時は出力がハイインピーダンスになります)
- 出力形式:電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422準拠)



MT14

- 分解能:1μm、5μm、10μm
- 出力信号:A/B相、アラーム(アラーム時に出力はハイインピーダンスになりません)
- 出力形式:電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422準拠)



MT20

- 分解能:1μm、5μm、10μm
- MF10専用



MT30

- 分解能:1μm、5μm、10μm
- USB2.0

