

[ストレートグラインダー Straight Rotary Handpiece]

スタンダードロータリー Standard Rotary

スタンダードヘッド(H011)を搭載したハンドピース。
バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプ。回転数とトルクの異なる7機種から選べます。

Handpiece equipped with the Model H011 Head.
Standard type that can be used for a wide range of work from deburring to mirror polishing.
Selection among 7 types in different rotation speed and torque.

中速型 Medium speed type

ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、
トルクを必要とする作業に適応します。
Suitable for torque needed processing with Sentan Tool® Drills, Diamond Drills, Mounted Points, Abrasive Rubber Points, Abrasive Sanders, Brushes and Polishing Tools.

M212 高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。 High torque/medium speed.



無負荷回転数 Speed Range	1,000~15,000(r.p.m.)
入力電圧 Input Voltage	3~300.C.V
無負荷電流 No-load Current	0.30D.C.A
最大トルク Maximum Torque	5.9N・m
重量 (カールコードを含まず) Weight (not including cord)	284g
手元スイッチのカラー Hand Switch Color	グリーン: Green

装着コレット Mounted collet chuck: **KP-032** (φ3.0)
付属スリーブコレット Accessory: **PA2001** (φ2.34)

低速型 Low speed type

軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています。
Suitable for torque needed processing with Sentan Tool® Abrasive Rubber Points, Abrasive Sanders, Brushes and Polishing Tools.

M212L トルクを重視した低速タイプです。 Low speed type focusing on torque.



無負荷回転数 Speed Range	800~6,000r.p.m.
入力電圧 Input Voltage	3~300.C.V
無負荷電流 No-load Current	0.25D.C.A
最大トルク Maximum Torque	6.9N・m
重量 (カールコードを含まず) Weight (not including cord)	283g
手元スイッチのカラー Hand Switch Color	ブラック: Black

装着コレット Mounted collet chuck: **KP-032** (φ3.0)
付属スリーブコレット Accessory: **PA2001** (φ2.34)

低速ギヤ型 Low speed geared type

軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、高トルクを必要とする研磨作業、
およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。
Suitable for high torque needed polishing and for processing on special material such as plastic and acrylic with Sentan Tool® Abrasive Rubber Points, Abrasive Sanders, Brushes and Polishing Tools.

M112G 減速ギヤ内蔵の低回転・高トルクタイプです。 A built-in gear mechanism provides ultra-low speed and ultra-high torque.



無負荷回転数 Speed Range	660~6,600r.p.m.
入力電圧 Input Voltage	3~300.C.V
無負荷電流 No-load Current	0.34D.C.A
最大トルク Maximum Torque	9.8N・m
重量 (カールコードを含まず) Weight (not including cord)	264g
手元スイッチのカラー Hand Switch Color	イエロー: Yellow

装着コレット Mounted collet chuck: **KP-032** (φ3.0)
付属スリーブコレット Accessory: **PA2001** (φ2.34)