

**ご注意 Notice**

Ver.2ハンドピース (5PINプラグ) は、従来のパワーバックではご使用になれません。ご使用にはVer.2パワーバックが必要となります。

The Ver.2 handpieces (5 PIN Plug) can not be used with earlier models of power packs and Ver.2 power pack is needed.

中速型 Medium speed type

サンドペーパー・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適します。
Suitable for rough finishing with Sertan Tool® Abrasive Paper Discs, Diamond Discs and Rubber Discs.

M212A

アングロン120 / 回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーバック側で回転方向は変えられます。
ANGLON 120 / Angle Rotary with an angle of 120 degrees.



搭載ヘッド: H231
Head Model

搭載モーター: KM212
Motor Model

無負荷回転数 Speed Range	1,000~14,400r.p.m.
入力電圧 Input Voltage	3~300 C.V
無負荷電流 No-load Current	0.400 C.A
最大トルク Maximum Torque	5.9 dt.in
重量 (ケーブルを含まず) Weight (not including cord)	380g
手元スイッチのカラー Hand Switch Color	グリーン: Green

装着コレット Mounted collet chuck: **KP-032** (φ3.0)
付属コレット Accessory: **KP-036** (φ2.34)

低速ギヤ型 Low speed geared type

フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適します。
Suitable for high torque needed polishing and for processing on special material such as plastic and acrylic with Sertan Tool® and Felt Discs.

M112GRA

アングロン / 低速仕上げに最適なギヤ付き高トルクモーターを採用。
ANGLON / A built-in gear mechanism provides ultra-low speed and super-high torque.



搭載ヘッド: H211
Head Model

搭載モーター: KM1120
Motor Model

無負荷回転数 Speed Range	620~6,200r.p.m.
入力電圧 Input Voltage	3~300 C.V
無負荷電流 No-load Current	0.340 C.A
最大トルク Maximum Torque	9.8 dt.in
重量 (ケーブルを含まず) Weight (not including cord)	253g
手元スイッチのカラー Hand Switch Color	イエロー: Yellow

装着コレット Mounted collet chuck: **KP-022** (φ3.0)
付属コレット Accessory: **KP-021** (φ2.34)