

ハンドピース Handpiece

RPM-R25

スリムデザインで持ちやすく、精密作業に最適。
Easy to hold with slim design, appropriate for precision work.



軸径 Shaft Diameter	φ3.0mm φ2.34mmの工具を使用する場合はスリーブコレット【PA20H】をご使用ください。 Please use sleeve collet FAC01 when using φ2.34 SENTAN Tool®
無負荷回転数 Speed Range	2,000~25,000min ⁻¹ (付属のACアダプター使用時) (With AC Adapter)
寸法 Dimensions	φ27×146mm
重量 (ケーブルコードを含まず) Weight (not including cord)	189g

コントローラー Controller

RPM-C25



定格入力 Rated Input	DC24V
定格出力 Rated Output	20W
寸法 Dimensions	58 (W) × 86 (D) × 19 (H) mm
重量 Weight	50g

- ※プログラム変更可能
付属のハンドピース以外にも対応します。
- ※シーケンサ機能内蔵
入力機器の指令信号に応じて設定を制御します。
- ※自動機等への搭載
ハンドグラインダー以外の用途でも使用できます。
- ※詳細につきましてはお問い合わせください。
- ※Program-changeable Enable to correspond to handpiece other than RPM-R25
- ※Built-in sequencer Controlling system (setting) by command signal of input device
- ※Mount on automatic machine Enable to use not only as hand grinder.
- ※Please contact us for more information.

ACアダプター AC Adapter

RPM-AD6



定格入力 Rated Input	AC100~240V
定格出力 Rated Output	DC24V 1.7A

- 付属品 Accessories
- ACピン (A型) 日本・アメリカ等用 AC Pin (Type A) For Japan, US, etc.
 - ACピン (C型) ドイツ・イタリア等用 AC Pin (Type C) For Germany, Italy, etc.
 - ※ACピン変換式 ※内装電源規格レベルB
 - ※Interchangeable AC Pin. ※Efficiency Level B.

標準付属品 Standard Accessories

PS-100

スタンドセット
Stand Set



KE-610

交換用カーボンブラシ
Spere carbon brushes



オプション Option

PE-100

ハンドピース用延長コード (全長: 1m)
Extension Cord For Handpiece (Length: 1m)



コントローラーのハンドピース差込口とハンドピースのコードの間に接続して使用する直結延長コードです。
※2つ以上の延長コードを接続して使用できません。
Straight extension cord for connecting the controller and the handpiece cord.
※Two or more extension cords cannot be connected.

モバイルバッテリー使用可能! 持ち運びもますます便利に
Enable to use mobile battery and easy to carry.

市販のモバイルバッテリーを使用すれば、コンセントのない環境下でも使用することができます。
但し、モバイルバッテリーの出力電圧により最高回転数が変化します。
(モバイルバッテリーは付属しません。また弊社での取付もございません。)
Enable to use handpiece with mobile battery in environment without plug.
However, maximum speed of rotation will be changed depending on output voltage.
(Mobile battery is not attached, and we do not manufacture any mobile battery.)

推奨モバイルバッテリー Recommended Mobile Battery

出力電圧 Output Electric Voltage	19~24V
出力電流 Output Electric Current	1.7~3.0A
電力 Electric Power	20~70W