

航空機用 O リングガスケット (油圧用) みぞ寸法及び形状 AN-6230 (旧 JIS-W-1517)

呼 び 番 号	O リング呼び寸法 (in)			O リング実寸法 (mm)				みぞ部の寸法 (mm)			
	W	d	D	d ₂		d ₁		d		D	
37	1/8	6 1/4	6 1/2	3.53	± 0.10	158.34	± 0.58	158.75	0 - 0.05	164.92	+0.05 0
38	1/8	6 1/2	6 3/4			164.69		165.10		171.27	
39	1/8	6 3/4	7			171.04		171.45		177.62	
40	1/8	7	7 1/4			177.39		177.80		183.97	
41	1/8	7 1/4	7 1/2			183.74	± 0.76	184.15		190.32	
42	1/8	7 1/2	7 3/4			190.09		190.50		196.67	
43	1/8	7 3/4	8			196.44		196.85		203.02	
44	1/8	8	8 1/4			202.79		203.20		209.37	
45	1/8	8 1/4	8 1/2			209.14		209.55		215.72	
46	1/8	8 1/2	8 3/4			215.49		215.90		222.07	
47	1/8	8 3/4	9			221.84		222.25		228.42	
48	1/8	9	9 1/4			228.19		228.60		234.77	
49	1/8	9 1/4	9 1/2			234.54	234.95	241.12			
50	1/8	9 1/2	9 3/4			240.89	241.30	247.47			
51	1/8	9 3/4	10			247.24	247.65	253.82			
52	1/8	10	10 1/4			253.59	254.00	260.17			