

## 真空用チェック弁

RoHS



小型でコンパクトなボディーが、高い密封性能を保ちます！

○ 真空圧での漏れを極小におさえているため、長時間の吸着保持が可能です。

形式番号

図記号

CH - 01



仕様

項目 \ 形式番号	単位	CH-01
使用流体		空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
周囲温度	°C	0～60(但し、凍結しないこと)
使用圧力範囲	kPa	-95.8～-29.3
クラッキング圧力	kPa	-20
接続口径	バッド側	Rc1/4
	コンバム側	Rc1/8
質量	g	68

※異物混入することによりエア漏れが発生しますので、真空用フィルタ等で除去してください。  
 ※真空ポンプでの使用はできません。