



# 車輪

# RM/RL/EM/EMB/VM/VH

製品	品番	許容荷重	車輪径	車輪幅	ボス巾	車軸径	使用品番 (ストッパー付含む)
		daN	Dmm	Wmm	Hmm	dmm	
<b>RM (材質: NR)</b>  50mm	<b>RM-25</b> <b>RM-32</b> <b>RM-40</b> <b>RM-50</b> <b>RM-65</b> <b>RM-75</b>	10 17 30 35 50 55	25 32 40 50 63 75	12 16 18 20 22 22	14 18 20 24 30 30	4.0 4.5 6.0 6.0 8.0 8.0	SU-SR・TE・KD SR・GR・AN ゴム車輪
<b>RL (材質: NR・BR)</b>  65mm	<b>RL-65</b> <b>RL-75</b> <b>RL-100</b> <b>RL-125</b>	35 40 65 70	65 75 100 125	20 20 25 25	23 23 31 31	6 6 8 8	SU-TEL・SU-KEL SU-SEL TEL・KEL SEL・GEL SEM SU-SM・TM・KM・SM・GM 10シリーズ ゴム車輪 100mmはナイロン軸受使用 125mmはポリアセタール軸受使用
<b>EM (材質: NR)</b>  65mm	<b>EM-50</b> <b>EM-65</b> <b>EM-75</b>	50 50 60	50 65 75	21 25 25	23 31 31	6 8 8	STC・SKC TCM・KCM SU-STC・SU-SKC SSC TM・KM・SM GM・SU-SM 10シリーズ ゴム車輪 ポリアセタール軸受使用 (50mmのみナイロン軸受使用) 特注でハードゴム車(EMH)も出来ます。
<b>EMB (材質: NR)</b>  75mm	<b>EMB-70</b> <b>EMB-75</b>	50 60	70 75	25 25	31.5 31.5	8 8	STC・SKC ゴム車輪 コマーシャルベアリング使用
<b>VM (材質: NR・BR)</b>  125mm	<b>VM-125</b>	100	125	31	42	9.5	SU-SM・TM・KM SM・GM ナイロンホイール ゴム車輪 ポリアセタール軸受使用
<b>VH (材質: SBR・NR)</b>  65mm 100mm	<b>VH-50</b> <b>VH-65</b> <b>VH-75</b> <b>VH-100</b>	55 70 80 120	50 65 75 100	25 28 30 32	27 33 33 41	6.0 9.5 9.5 9.5	SCP・TH・KH SH ゴム車輪 65mm・75mmはナイロン軸受使用 100mmはアルミホイール車輪

車輪形状はサイズによって多少異なります。