



HR/HG/NHG/PH/PHC

製品	品番	許容荷重	車輪径	車輪幅	ボス巾	車軸径	使用品番 (ストッパー付含む)
		daN	Dmm	Wmm	Hmm	dmm	
HR (材質: NR)  65mm	HR-50 HR-65 HR-75 HR-100	80 110 140 170	50 65 75 100	28 36 36 38	32 42 42 42	8 12 12 12	THN・KHN ゴム車輪 真鍮軸受使用
HG (材質: ナイロン) ロット生産品  50mm	HG-50 HG-65	75 90	50 63	25 29	27 33	6.0 9.5	TH・KH・SH 強化ナイロン車輪
NHG (材質: ナイロン) ロット生産品  50mm	NHG-50 NHG-65	150 210	50 65	28 36	32 42	8 12	THN・KHN 強化ナイロン車輪
PH (材質: フェノール)  65mm	PH-50 PH-65 PH-75	150 210 220	50 65 75	28 38 38	32.0 41.5 41.5	8 12 12	THN・KHN・SHN フェノール樹脂車輪 65mm・75mmはニードルベアリング使用
PH,PHC (材質: フェノール)  100mm	PH-100 PHC-100	180 180	100 100	32 32	注 40 42 45	12 12	STC・SKC STM・SKM・SKM-T SU-STC・SU-SKC THN・KHN 注 40(THN・KHN・STM(S-3のみ)用) 42(STC・SKC・STM(S-3除く)・SKM・SKM-T・SU-STC・SU-SKC用) フェノール樹脂車輪

車輪形状はサイズによって多少異なります。