



# UM/NU/NBN

製 品	品 番	許容荷重	車輪径	車輪幅	ボス巾	車軸径	使用品番 (ストッパー付含む)	
		daN	Dmm	Wmm	Hmm	dmm		
<b>UM (材質:ウレタン)</b>  100mm	<b>UM-100</b> <b>UM-125</b>	70	100	25	31	8.0	<b>SU-TEL・SU-KEL</b> <b>SU-SM・TM・KM</b> <b>SM・GM</b> <b>TEL・KEL・SEL</b>	
		100	125	25	42	9.5		ナイロンホイル ウレタン車輪
<b>NU (材質:ウレタン)</b>  75mm	<b>NU-65</b> <b>NU-75</b>	70	65	25	31	8	<b>STC・SKC</b> <b>SU-STC・SU-SKC</b>	
		80	75	25	31	8		ナイロンホイル ウレタン車輪
<b>NU (材質:ウレタン)</b>  150mm	<b>NU-100</b> <b>NU-125</b> <b>NU-150</b>	120	100	29	42	12	<b>STC・SKC・SKC-T</b> <b>SSC・SPC</b>	
		150	125	35	57	12		ナイロンホイル ウレタン車輪 ニードルベアリング使用 防塵カバー付 100mmはラジアルベアリング使用 100mmのみホイル形状が異なります。
		160	150	35	57	12		
<b>NBN (材質:ナイロン)</b>  125mm	<b>NBN-100</b> <b>NBN-125</b>	200	100	38	55	12	<b>STC</b> <b>STM</b>	
		200	125	38	55	12		ナイロン車輪 ラジアルベアリング使用

車輪形状はサイズによって多少異なります。