



▶▶ 自在/自在ストッパー 40-125mm / SP型は車輪の回転を止めるストッパーです。
W-SP型は車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。

品番	車輪種類	許容荷重		車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	偏心	旋回半径
		N	kgf	Dmm	W ₁ (W ₂)mm	Hmm	A×Bmm	X×Ymm	Pmm	Emm	Rmm
TNT-40	ナイロン	400	41	40	42(6)	55				14	(R35)
	SP ナイロン	400	41								(R44)
TNT-50	ナイロン	600	61	50	44(6)	66				15	(R40)
	SP ナイロン	600	61								(R49)
TNT-60	ナイロン	800	82	60	45(7)	76				18	(R47.5)
	SP ナイロン	800	82								(R56)
TNT-75	ウレタン	800	82	75	59(8)	99	55×42	70×58	8.5	20	(R58)
	W-SP ウレタン	800	82								(R72)
TNT-100	ウレタン	1000	102	100	72(12)	135	74×45	96×70	9	28	(R78)
	W-SP ウレタン	1000	102								(R95)
TNT-125	ウレタン	1200	122	125	69(13)	149	74×45	96×70	9	30	(R103)
	W-SP ウレタン	1200	122								(R116)



▶▶ 自在/自在ストッパー 40-125mm / SP型は車輪の回転を止めるストッパーです。
W-SP型は車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。

品番	車輪種類	許容荷重		車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)
		N	kgf	Dmm	W ₁ (W ₂)mm	Hmm	T	Lmm	対辺 mm	Emm	Rmm	
TNS-40	ナイロン	400	41	40	42(6)	46	M8×P1.25 M10×P1.5 UNC3/8×16山	15	14	14	(R35)	E
	SP ナイロン	400	41								(R44)	
TNS-50	ナイロン	600	61	50	44(6)	58	M8×P1.25 M10×P1.5 M12×P1.25 M12×P1.75 UNC3/8×16山	15	17	15	(R40)	D
	SP ナイロン	600	61								(R49)	
TNS-60	ナイロン	800	82	60	45(7)	69	M8×P1.25 M10×P1.5 M12×P1.25 M12×P1.75 UNC3/8×16山	15	17	18	(R47.5)	D
	SP ナイロン	800	82								(R56)	
TNS-75	ウレタン	800	82	75	59(8)	92	M12×P1.75	25	17	20	(R58)	D
	W-SP ウレタン	800	82								(R72)	
TNS-100	ウレタン	1000	102	100	72(12)	125	M12×P1.75	25	21	28	(R78)	B
	W-SP ウレタン	1000	102								(R95)	
TNS-125	ウレタン	1200	122	125	69(13)	139	M12×P1.75	25	21	30	(R103)	B
	W-SP ウレタン	1200	122								(R116)	

■75mm~125mmの本体色はグレー、車輪はダークグレーのウレタン巻きです。 ■75mm~125mmは旋回部ベアリング入りです。 ■TNT型とTNS型はサイズによりストッパーのペダル形状が異なります。

デザインキャスター(プレートねじ込み差込み仕様)