



● 材質・仕上げ

背ゴム:クロロプレンゴム 歯布:ナイロン帆布(低発塵仕様)
 歯ゴム:クロロプレンゴム 心線:グラスファイバー

● ベルトの選定

$$Lp \cong 2C + \frac{\pi(Dp+dp)}{2} + \frac{(Dp-dp)^2}{4}$$

$$C \cong \frac{b + \sqrt{b^2 - 8(Dp-dp)^2}}{8}$$

$$b = 2Lp - \pi(Dp+dp)$$

Lp: 概略ベルトピッチ周長

Dp: 大プーリーピッチ円直径

C: 軸間距離

dp: 小プーリーピッチ円直径

ベルト

Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	Pitch Length ピッチ周長	Number of Teeth 歯数	Mass 質量 (g)	Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	Pitch Length ピッチ周長	Number of Teeth 歯数	Mass 質量 (g)
154-2GT-4	440	154	77	0.8	370-2GT-4	540	370	185	1.9
176-2GT-4	440	176	88	0.9	386-2GT-4	540	386	193	2
182-2GT-4	440	182	91	0.9	420-2GT-4	540	420	210	2.2
188-2GT-4	480	188	94	1	426-2GT-4	540	426	213	2.2
210-2GT-4	480	210	105	1.1	430-2GT-4	540	430	215	2.2
258-2GT-4	500	258	129	1.3	444-2GT-4	540	444	222	2.3
282-2GT-4	500	282	141	1.5	448-2GT-4	540	448	224	2.3
290-2GT-4	500	290	145	1.5	460-2GT-4	580	460	230	2.4
302-2GT-4	520	302	151	1.6	478-2GT-4	580	478	239	2.5
320-2GT-4	520	320	160	1.7	484-2GT-4	580	484	242	2.5
322-2GT-4	520	322	161	1.7	486-2GT-4	580	486	243	2.5
332-2GT-4	520	332	166	1.7	506-2GT-4	580	506	253	2.6
340-2GT-4	520	340	170	1.8	544-2GT-4	620	544	272	2.8
346-2GT-4	520	346	173	1.8	600-2GT-4	620	600	300	3.1
358-2GT-4	540	358	179	1.9	616-2GT-4	650	616	308	3.2
360-2GT-4	540	360	180	1.9	630-2GT-4	650	630	315	3.3

unit:mm

選定

使用するモータの種類・出力によりタイミングプーリーおよびベルトが簡単に選定できます。詳しくはP.307をご参照ください。

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

プーリー

P27-2GT-BLP-4C-3

歯数

歯ピッチ

バックラッシュ・レス・プーリー

溝幅

軸穴径

クランピングタイプ

ベルト

154-2GT-4

ピッチ周長

歯ピッチ

ベルト幅

