



- 材質・仕上げ
 背ゴム:クロロプレンゴム 歯布:ナイロン帆布
 歯ゴム:クロロプレンゴム 心線:グラスファイバー

● ベルトの選定

$$Lp \approx 2C + \frac{\pi(Dp+dp)}{2} + \frac{(Dp-dp)^2}{4}$$

$$C \approx \frac{b + \sqrt{b^2 - 8(Dp-dp)^2}}{8}$$

$$b = 2Lp - \pi(Dp+dp)$$

Lp: 概略ベルトピッチ周長

Dp: 大プーリーピッチ円直径

C: 軸間距離

dp: 小プーリーピッチ円直径

ベルト

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Pitch Length ピッチ周長	Number of Teeth 歯数	Mass 質量 (g)	Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Pitch Length ピッチ周長	Number of Teeth 歯数	Mass 質量 (g)
108-3GT-9	860	108	36	2.4	426-3GT-9	1,130	426	142	9.6
114-3GT-9	860	114	38	2.6	513-3GT-9	1,190	513	171	12
123-3GT-9	860	123	41	2.8	540-3GT-9	1,220	540	180	12
129-3GT-9	860	129	43	2.9	543-3GT-9	1,220	543	181	12
147-3GT-9	860	147	49	3.3	561-3GT-9	1,260	561	187	13
198-3GT-9	920	198	66	4.5	570-3GT-9	1,260	570	190	13
210-3GT-9	920	210	70	4.7	582-3GT-9	1,290	582	194	13
240-3GT-9	950	240	80	5.4	588-3GT-9	1,290	588	196	13
270-3GT-9	1,000	270	90	6.1	600-3GT-9	1,290	600	200	14
348-3GT-9	1,050	348	116	7.8	633-3GT-9	1,360	633	211	14
366-3GT-9	1,070	366	122	8.2	642-3GT-9	1,360	642	214	14
381-3GT-9	1,070	381	127	8.6	651-3GT-9	1,360	651	217	15
417-3GT-9	1,110	417	139	9.4	666-3GT-9	1,370	666	222	15
423-3GT-9	1,130	423	141	9.5	672-3GT-9	1,370	672	224	15

unit:mm

選定

使用するモータの種類・出力によりタイミングプーリーおよびベルトが簡単に選定できます。詳しくはP.307をご参照ください。

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

プーリー

P24-3GT-BLP-9C-5

歯数 歯ピッチ バックラッシュレス・プーリー 溝幅 軸穴径
クラッキングタイプ

ベルト

540-3GT-9

ピッチ周長 歯ピッチ ベルト幅

クリーン洗浄・クリーン梱包
でお届けします。

*詳しくは、P.310～P.311をご参照ください。