



- 軽負荷のワイヤー用アイドラーとしても使用できます。

- 材質・仕上げ

RoHS指令適合

	VMP
本体	SPCC 三価クロメート処理
ベアリング	スチール

単位: mm

品番	価格 (円)	アイドラー										ベアリング				質量 (kg)
		溝形状 2	De 1	Da	Db	W	w <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	θ (°)	r	h	呼び番号	d	D	B	
VMP-76A1	1,820	A1	76	31	43	18	11.7	3.8	36	2.5	12.5	6203×1	17	40	12	0.22
VMP-92A1	2,020	A1	92	41	51	20	11.7	3.7	34	2.3	13.5	6204×1	20	47	14	0.38

品番	適用アイドラー軸	
	標準アイドラー軸 Z → P.228	アジャストホルダー 専用アイドラー軸 ZA → P.226
VMP-76A1	Z6203-15・Z6203-20	ZA6203-10
VMP-92A1	Z6204-17・Z6204-22	ZA6204-12

- 品番指定



VMP-92 A1

商品  
記号

軸穴・キー溝・押しねじ追加加工 → P.304

対応不可