

No.E-104

No.E-204

リード型バイス・スタディ強カリード型バイス

■スピンドル (部品図No.①)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
75	44122	LV 75-SP	4,040
100	44124	LV100-SP	6,050
125	44125	LV125-SP	6,300
150	44126	LV150-SP	6,550
200	44127	LV200-SP	9,700
250	44128	LV250-SP	40,400

■スプリング (部品図No.②)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
75	44130	LV 75-SPR	130
100	44132	LV100-SPR	180
125,150	44133	LV125-SPR	220
200	44134	LV200-SPR	220
250	44135	LV250-SPR	1,080

■ワッシャー (部品図No.③)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
75	44137	LV 75-WS	75
100	44139	LV100-WS	120
125,150	44140	LV125-WS	180
200	44141	LV200-WS	250
250	44142	LV250-WS	380

■ピン(スピンドル用) (部品図No.④)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
75	44144	LV 75-PN-S	75
100	44146	LV100-PN-S	75
125,150,127	44147	LV125-PN-S	75
200	44148	LV200-PN-S	120
250	44149	LV250-PN-S	120

■口金(2枚1組) (部品図No.⑤)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
75	02251	LV 75-JA	2,410
100	02267	LV100-JA	3,420
125	02283	LV125-JA	5,050
150	02291	LV150-JA	5,700
200	02299	LV200-JA	9,850
250	08895	LV250-JA	15,600

■メネジ (部品図No.⑨)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
75	44152	LV 75-MN	1,410
100	44154	LV100-MN	3,420
125,150	44155	LV125-MN	4,280
200	44156	LV200-MN	6,300
250	44157	LV250-MN	15,300

■ピン(可動体用) (部品図No.⑩)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
75	44159	LV 75-PN-K	75
100,125	44161	LV100-PN-K	75
150,200	44162	LV150-PN-K	120
250	44163	LV250-PN-K	120

■回転台一式 (部品図No.⑪~⑰)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
75	00434	LV 75-SB	4,490
100	00436	LV100-SB	10,000
125	00438	LV125-SB	17,600
150	00439	LV150-SB	24,200
200	00440	LV200-SB	33,300
250	00441	LV250-SB	56,000

No.E-504

メディオバイス

■スピンドル

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
5075	02192	5075-SP	3,250
5100	02194	5100-SP	4,230
5125	02198	5125-SP	4,410
5150	02205	5150-SP	4,580

■口金(2枚1組)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
5075	25599	5075-JA	1,920
5100	25601	5100-JA	2,410
5125	25602	5125-JA	3,530
5150	25605	5150-JA	3,970

■メネジ

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
5075	02209	5075-MN	1,120
5100	02212	5100-MN	2,410
5125	02216	5125-MN	3,000
5150	02220	5150-MN	4,410

定盤・測定機器

横バイス

クランプ

諸工具

技術資料

索引