

開口面用電線管接続金具

仕様詳細情報

E仕様 ねじ、ナット(E)
SD仕様 ねじ、ナット(S)

使用上のご注意
●電線管19を使う場合は、リングレジュラー(市販品)を併用してください。

仕様	ご注文品番	色味	適合			販売単位	標準価格(円)	納期区分
			電線管呼び					
E	EU7P28	銀	19.25	20	—	1個	570	セ
SD	SD-EU7P28			—	—	1個	1,540	受

端末部用電線管接続金具

仕様詳細情報

E仕様 ねじ、ナット(E)
SD仕様 ねじ、ナット(S)

使用上のご注意
●電線管19を使う場合は、リングレジュラー(市販品)を併用してください。

仕様	ご注文品番	色味	適合			販売単位	標準価格(円)	納期区分
			電線管呼び					
E	EC7C28	銀	19.25	20	—	1個	265	セ
SD	SD-EC7C28			—	—	1個	790	受

エンドキャップ

仕様	ご注文品番	色味	適合			販売単位	標準価格(円)	納期区分
			電線管呼び					
E	EC7	銀	20	—	—	1個	90	
SD	SD-EC7		—	—	—	1個	200	納

壁面取付用エンドキャップ

仕様詳細情報

Y仕様 ねじ、ナット(E)
SD仕様 ねじ、ナット(S)

注意
●壁面から1m以内に吊り金具にて支持してください。地震の揺れで外れ、落下の恐れがあります。

仕様	ご注文品番	色味	適合			販売単位	標準価格(円)	納期区分
			電線管呼び					
Y	ECW7	10	—	—	1個	295	セ	
SD	SD-ECW7	—	—	—	1個	760	納	

Y=溶融亜鉛めっき銅板 E=電気亜鉛めっき SD=高耐食性めっき銅板(スーパーダイマ)

09
D P A S T R A N
D P A S T R A N
D P A S T R A N
D P 12 S T R A N
D P 18 S T R A N
D P A S T R A N
A D S S T R A N
A D S S T R A N
鋼製トランプ
メタルモール