



レベルニック EL-01A

LEVELNIC/LEVELNIC CABLE

0.01mm/m 分解能の高精度アナログ式水準器。
専用接続ケーブルとアナログ記録計を接続することでデータ記録ができます！

■高精度アナログ水準器 0.01mm/m 表示



- 用途** ● 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定
- 材質** ● 本体：アルミ
● ベース：鋳鉄
- 特長** ● 気泡管に比べ、素早く応答します。
● 本器 1 台で 3 段階に切り替えて使用できます。
● アナログ電圧信号を使用して、一般に販売されているアナログ入力の記事計等にそのまま接続することができます。
● レベルベース底面にねじ穴 (M5 × P0.8) が施され、特殊ベースや治具の取り付けができます。

仕様	感 度	測 定 範 囲 (3 レンジ)	使用温度範囲	指 示 誤 差	繰 り 返 し 精 度	外 部 出 力 信 号	電 源	連 続 使 用 時 間	外 形 寸 法
	I : 1 目盛 = 0.01mm/m II : 1 目盛 = 0.05mm/m III : 1 目盛 = 0.1mm/m	± 0.2mm/m (1 目盛 0.01mm/m) ± 1mm/m (1 目盛 0.05mm/m) ± 2mm/m (1 目盛 0.1mm/m)	0 ~ 40℃	± 0.5 目盛以内	± 0.005mm/m 以内	アナログ電圧出力 ± 200mV/ フルスケール (各レンジ共) 接続可能な負荷抵抗・100 Ω以上	9V 角型乾電池 × 1 AC アダプタ (付属)	マンガン乾電池 約 25 時間 アルカリ乾電池 約 50 時間 ※測定条件により多少異なります。	L150 × W85 × H195mm ※取手を除く (ベース寸法：L150 × W55mm)

商品コード	品番	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
010005	EL-01A	2.9kg	240,000	010024

■レベルニック EL 用接続ケーブル

- 用途** ● レベルニック EL-01A とアナログ記録計との接続用
- 特長** ● レベルニック EL-01A の信号出力端子とアナログ記録計の信号端子を接続
- 仕様** ● 長さφ 3 × 5m
● 記録計側：バナナプラグ
● レベルニック側：M3 プラグ

商品コード	品番	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
010082	EL-K2	150g	8,000	010512

角度 ANGLE

07

気泡管水準器

レベルニック

気泡管水準器

角度計

水平器

プロトラクタ