

永磁ホルダ

MAGNETIC HOLDER

各種書類の押さえから、ワークの仮固定、切粉取り等色々な用途に使えます！



- **用途**
 - 図面・定規・紙型の押さえに
 - 治具に組み込んで加工作業におけるワーク押さえなどに
- **材質**
 - スチール
 - アルニコ磁石
- **特長**
 - アルニコ磁石使用で高温に強く、機械的強度に優れています。

| 商品コード | 品番 | マグネット寸法 (mm) | ねじ穴 | 吸着力 | 質量 | 標準小売価格 | JAN (4975846) |
|--------|------------|--------------|------------|------|------|--------|---------------|
| 012750 | SKM-0005 | φ5×13 | — | 1.8N | 8g | ▲1,140 | 012295 |
| 012751 | SKM-0007 | φ7×13 | — | 4N | 8g | ▲1,280 | 012301 |
| 012710 | SKM-001 | φ10×15 | — | 8N | 10g | 760 | 012127 |
| 012740 | SKM-001TN | φ10×18 | M5 × P0.8 | 8N | 10g | 870 | 012264 |
| 012715 | SKM-0015 | φ15×15 | — | 12N | 20g | 800 | 012134 |
| 012741 | SKM-0015TN | φ15×18 | M5 × P0.8 | 12N | 20g | 1,050 | 012271 |
| 012720 | SKM-002 | φ20×15 | — | 30N | 30g | 900 | 012141 |
| 012742 | SKM-002TN | φ20×18 | M5 × P0.8 | 30N | 40g | 1,160 | 012288 |
| 012801 | SKM-01 | φ25×30 | M6 × P1.0 | 80N | 120g | 1,250 | 012158 |
| 012802 | SKM-02 | 25×25×25 | M6 × P1.0 | 65N | 120g | 1,340 | 012165 |
| 012803 | SKM-03 | 57×25×25 | M6 × P1.0 | 120N | 270g | 2,100 | 012172 |
| 012804 | SKM-04 | φ40×30 | M8 × P1.25 | 300N | 290g | 2,300 | 012189 |
| 012805 | SKM-05 | φ50×40 | M8 × P1.25 | 400N | 610g | 3,300 | 012196 |

マグネットホルダ

マグネット工具

フェライト磁石

希土類磁石

マグネットフック

溶接用マグネット

着・脱磁器

薄型永磁ホルダ

MAGNETIC HOLDER

超強力な磁石です。金型への埋め込み、強力な保持具として！



- **用途**
 - プレス金型への埋め込み、放電加工機のワーク保持などに使用
- **材質**
 - サマリウムコバルト磁石
- **特長**
 - 希土類磁石（サマリウムコバルト）を使用した薄型・強磁力ホルダです。

| 商品コード | 品番 | 製品寸法 (mm) | 吸着力 | 質量 | 標準小売価格 | JAN (4975846) |
|--------|----------|-----------|-----|-----|--------|---------------|
| 012735 | SKT-0010 | φ 10 × 8 | 30N | 8g | 1,060 | 012738 |
| 012736 | SKT-0018 | φ 18 × 8 | 50N | 20g | 2,060 | 012745 |
| 012737 | SKT-0025 | φ 25 × 10 | 90N | 30g | 2,840 | 012752 |