

分解能0.001mm/m

無線システム内蔵

充電電池2個付属

レベルニック DL-S4W

気泡管式よりも簡単に・短時間で測定しませんか？
分解能 0.001mm/m での数値測定ができ、
データの読取誤差もありません！



High Accuracy Digital Level --- LVELNIC

測定データを無線で出力

Bluetooth Class1 / 通信距離 30~50m

無線 ↔ 有線の切替可能

節電ができ、使用時間がアップします

USBタイプ受信ユニット

差すだけでドライバが自動設定されます

充電電池2個付属

交代で使うことで充電中でも使用できます

レベルベース底面に
ねじ穴 (M5×P0.8) が施され、
特殊ベースや治具の取り付けができます

付属品

- USBタイプ受信ユニット
- ACアダプタ (100V~240V)
- 充電器 (満充電約6~7時間)
- 8.4V 006P型 充電式バッテリー×2個
- 専用表示ソフト
- 収納ケース
- 取扱説明書

仕様

測定範囲※1	±5.00mm/m ±0.286°
最小読取値	0.001mm/m 0.0001° (±1.999mm/m以内) 0.01mm/m 0.001° (±2mm以上)
使用温度範囲	0~40°C
読取精度 (20±3°C)※2	±0.85%rdg (±1.999mm/m以内) ±1.0%rdg (±2mm/m以上)
読取精度 (20±20°C)※2	±2.6%rdg (±1.999mm/m以内) ±2.7%rdg (±2mm/m以上)
繰り返し精度	±0.005mm/m ±0.0003° 以内
外部信号出力	RS-232C準拠 有線 内蔵無線 (Bluetooth Class1、通信距離: 30~50m)
電源	9V 006P型 乾電池 1個 8.4V 006P型 充電式バッテリー 1個 付属 ACアダプタ (DC9V 出力)
連続使用時間※3	マンガン乾電池 約12時間 (無線使用時約3時間) アルカリ乾電池 約30時間 (無線使用時約10時間) 充電式バッテリー 約10時間 (無線使用時約4時間)
外径寸法	158(L)×61(W)×107(H) mm
ベース寸法	150(L)×55(W) mm
質量	2.0kg
標準小売価格	¥394,000
JANコード	4975846 010291

※1: DEG (°) は表示のときは、小数点より上の0は表示されません。
0.001mm/m・0.0001°の最小読み取りができる表示範囲は±1.999mm/m・±0.1145°以下です。
※2: %rdgは読取値に対するパーセンテージです。
※3: 測定条件により多少異なります。

※サイズ・質量は概略です。
※外観、仕様などは製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。

今日の便利！が輝く未来へ

新潟精機株式会社
 〒955-0055 新潟県三条市塚野目6丁目15番22号
 ☎ (0256) 31-5660 (代) FAX (0256) 39-7730
 URL <http://www.niigataseiki.co.jp>

■販売店